


Mild stål industriell datamaskin kabinett, MCM



Dette gulvskapet av lakkert stål, MCM, er forhåndskonfigurert med integrert tilbehør for enkel montering av industrielle datamaskiner og periferiprodukter. Det kan bestilles med ett enkelt delenummer, med alle relevante tilbehør inkludert, noe som forenkler innkjøp.

BRANSJESTANDARDS

CE UKCA

GOST

FUNKSJONER

Materiale: Ramme: 1.5 mm stålplate. Tak- og sideplater: 1.35 mm stålplate. Dører: 2 mm stålplate. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.

Ramme: Sveiseskjøtete omvendte åpne profiler med 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inklusive integrert eksternt hullmønster.

Dør: Monteres med to hengsler per dør. Toppdør med sikkerhetsglass. Synsområde for 14"-21" skjerm. To stk C21323 låser for topp døren og spanjolett to punkts låsesystem med std 3 mm låsepinne innsats for bunn døren.

Bakdør: Monteres med hengsler for venstre- eller høyreåpning. Inklusive dør-ramme med 25 mm hullmønster. Spagnolett 4 punkts låsesystem med std 3 mm låsepinne innsats.

Tastaturpanel: Tastaturplate med vertikal åpning. Glidende museunderlag for venstre- eller høyrebruk. Maks. tastaturdimensjoner 470 x 190 x 45 mm. C21323 lås.

Bunnplater: Består av tre eller fire (D>600) stykker.

Overflatebehandling: To-tonet finish. Dører, sideplater, tak og ramme i RAL 7035 strukturpulverlakk. Sideplater for tastatur og dørplate for skjerm i RAL 7015 strukturpulverlakk. Andre fargekomposisjoner er mulige.

Egenskaper: Spesialdesignete tak- og sideplater for tyverisikkerhet. Alle plater er kun tilgjengelige når dørene er ulåste. Navnet på bedriften din kan skrives inn på toppsokkelen (valgfritt).

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44 | IK 10. Samsvarer med IP 30 med tastaturskuffen åpnet.

Monterings krav: Utstyrshyller må legges til.


Levering: Ramme med montert bakdør, sideplater, takplate, skjermdør, tastaturplate, bunnplater og skjermhylle med klemmer for festing av skjermen. Kommer også med jordingsbolter. Skapet leveres på pall med lik bredde som skapet. Alt innpakningsmateriale er resirkulerbart.

Dørtykkelse:	2mm
Farge:	Lys grå
Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Pulverbelagt
Fargekode:	RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Vekt
MCM16068	1600mm	600mm	800mm	112.5kg
MCM16066	1600mm	600mm	600mm	111kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE