

Mild stål enkeltdør kompakt kabinett, MKS



Serien med kompakte gulvskap av lakkert stål med enkeltdør, MKS, har en beskyttelsesgrad på IP 55. Gulvskapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Denne skapserien er godt egnet for mange forskjellige bruksområder. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet.

BRANSJESTANDARDER

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

FUNKSJONER

Materiale: Skap: 1.35 mm lakkert stål. Bak- og takplater: 1.5 mm lakkert stål. Dør: 2 mm lakkert stål. Montasjeplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.

Skap: Dobbelbrettet og sveiseskjøtet ramme. Integrert toradet hullmønster.

Dør: Monteres med hengsler for venstre- eller høyreåpning. Inklusive dør-ramme med 25 mm hullmønster.

Bakplate: Festes med M6 torx-skruer. Standardutstyr for montering av bakdør.

Takplate: Avtakbar.

Lås: 4-punkts låseanordning. Standard montert DIN-lås med 3 mm bolt. Kan byttes ut med standard innlegg eller eurosynder og svinghåndtak.

Bunnplater: Består av tre deler.

Montasjeplate: Dobbelbrettet og glir inn i posisjon. Justerbar i dybden i trinn på 25 mm med MPD02 tilbehøret. Leveres utenom skapinnpakningen.

Jording: Alle plater er jordnet gjennom sin montering, og er utstyrt med en separat jordingsbolt.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: I overensstemmelse med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Levering: Skap med montert dør, bakpanel, takplate, bunnplater, montasjeplate (ikke PE-versjon) og dør-ramme. Leveres også med jordingsbolter. Leveres på en pall med identisk bredde som skapet. All emballasje er resirkulerbar.

Karosseritykkelse:	1.35mm
Dørtykkelse:	2mm
Farge:	Lys grå
Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Pulverbelagt
Fargekode:	RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde
MKS16104R5	1600mm	1000mm	400mm	Ja	1494 x 894mm	359mm
MKS16063PER5	1600mm	600mm	300mm	Nei		
MKS20084PER5	2000mm	800mm	400mm	Nei		
MKS16105R5	1600mm	1000mm	500mm	Ja	1494 x 894mm	459mm
MKS16063R5	1600mm	600mm	300mm	Ja	1494 x 494mm	259mm
MKS14063PER5	1400mm	600mm	300mm	Nei		
MKS16105PER5	1600mm	1000mm	500mm	Nei		
MKS20085PER5	2000mm	800mm	500mm	Nei		
MKS12084R5	1200mm	800mm	400mm	Ja	1094 x 694mm	359mm
MKS18064PER5	1800mm	600mm	400mm	Nei		
MKS16064PER5	1600mm	600mm	400mm	Nei		
MKS20085R5	2000mm	800mm	500mm	Ja	1894 x 694mm	459mm
MKS16104PER5	1600mm	1000mm	400mm	Nei		
MKS16064R5	1600mm	600mm	400mm	Ja	1494 x 494mm	359mm
MKS12084PER5	1200mm	800mm	400mm	Nei		
MKS20104PER5	2000mm	1000mm	400mm	Nei		
MKS16085R5	1600mm	800mm	500mm	Ja	1494 x 694mm	459mm
MKS16083PER5	1600mm	800mm	300mm	Nei		
MKS18104R5	1800mm	1000mm	400mm	Ja	1694 x 894mm	359mm
MKS18085R5	1800mm	800mm	500mm	Ja	1694 x 694mm	459mm

Table 2/3

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde
MKS14083PER5	1400mm	800mm	300mm	Nei		
MKS18085PER5	1800mm	800mm	500mm	Nei		
MKS14083R5	1400mm	800mm	300mm	Ja	1294 x 694mm	259mm
MKS18104PER5	1800mm	1000mm	400mm	Nei		
MKS14064R5	1400mm	600mm	400mm	Ja	1294 x 494mm	359mm
MKS18084R5	1800mm	800mm	400mm	Ja	1694 x 694mm	359mm
MKS14084PER5	1400mm	800mm	400mm	Nei		
MKS20084R5	2000mm	800mm	400mm	Ja	1894 x 694mm	359mm
MKS18084PER5	1800mm	800mm	400mm	Nei		
MKS20064PER5	2000mm	600mm	400mm	Nei		
MKS14064PER5	1400mm	600mm	400mm	Nei		
MKS18064R5	1800mm	600mm	400mm	Ja	1694 x 494mm	359mm

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde
MKS14084R5	1400mm	800mm	400mm	Ja	1294 x 694mm	359mm
MKS20064R5	2000mm	600mm	400mm	Ja	1894 x 494mm	359mm
MKS14063R5	1400mm	600mm	300mm	Ja	1294 x 494mm	259mm
MKS16084PER5	1600mm	800mm	400mm	Nei		
MKS20104R5	2000mm	1000mm	400mm	Ja	1894 x 894mm	359mm
MKS16083R5	1600mm	800mm	300mm	Ja	1494 x 694mm	259mm
MKS12064PER5	1200mm	600mm	400mm	Nei		
MKS12064R5	1200mm	600mm	400mm	Ja	1094 x 494mm	359mm


Table 3/3

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde
MKS16084R5	1600mm	800mm	400mm	Ja	1494 x 694mm	359mm
MKS20105R5	2000mm	1000mm	500mm	Ja	1894 x 894mm	459mm
MKS20105PER5	2000mm	1000mm	500mm	Nei		
MKS16085PER5	1600mm	800mm	500mm	Nei		

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For flere kabelmuligheter, legg til soklene PF og PCP.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE