

Modulær dobbeltdør, MCD



Serien med kombinerbare gulvskap av lakkert stål med dobbeltdør, MCD, er ideell for installasjon i områder med begrenset plass, hvor en enkeltdør tar opp for mye plass i fronten av skapet når døren åpnes. Dørenes lastekapasitet øker også da den fordeles over to dører. Med en beskyttelsesgrad på IP 55 er komponentene inne i skapet godt beskyttet. Det gjør skapet godt egnet for mange bruksområder.

BRANSJESTANDARDS

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKSJONER

Materiale: Ramme: 1.5 mm lakkert stål. Dører: 2 mm lakkert stål. Bakside, tak og sideplater: 1.5 mm lakkert stål. Monteringsplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.

Ramme: Sveiseskjøtete omvendte åpne profiler med 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inklusive integrert eksternt hullmønster.

Dører: Monteres med fire hengsler. Inklusive dør-ramme med 25 mm hullmønster. Dørene kan ikke vendes. Separate dører må bestilles for venstrelukking.

Bakplate: Festes med M6 torx-skruer. Standardutstyr for montering av bakdør. Delte ryggplater for 1600 mm brede skap. RD-versjonen leveres med bakdør i stedet for bakpanel.

Sideplater: Leveres som tilbehør.

Takplate: Avtakbar.

Lås: Espangnolett 4-punkts låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard DIN-lås med 3 mm innsats. Kan byttes til standard innsatser, sylindere, løftehåndtak eller T-håndtak.

Bunnplater: Består av tre eller fire (D>600) stykker.

Montasjeplate: Dobbeltbrettet og glir inn i posisjon. Justerbar i dybden i trinn på 25 mm med MPD02-tilbehøret. Leveres utenom skapinnpakningen.

Jording: Alle plater er jordnet gjennom sin montering, og utstyrt med en separat jordingsbolt.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Monterings krav: Standardleveranse klar for kombinert installasjon. For enkeltstående installasjon, legg til sideplater.

Levering: Ramme med monterte dører, bakpanel, takplate, bunnplater, montasjeplate (ikke inkludert i PER5 versjon) og dør-ramme. For skap med 2200 mm høyde, er to CMB-profiler montert i dybden inkludert i leveransen. Leveres også med jordingsbolter. Leveres på pall med samme bredde som skapet, for tilpasning uten å fjerne pallen. All emballasje er resirkulerbar.

Farge: Lys grå
Materiale: Lakkert stål
Fargekode: RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Table 1/4

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Høyde på monteringsplate
MCD12125PER5	MCD12125PER5	1200mm	1200mm	500mm	Nei	
MCD18105PER5		1800mm	1000mm	500mm	Nei	
MCD20124R5		2000mm	1200mm	400mm	Ja	74.57mm
MCD20104PER5		2000mm	1000mm	400mm	Nei	
MCD16125PER5	MCD16125PER5	1600mm	1200mm	500mm	Nei	
MCD20106PER5		2000mm	1000mm	600mm	Nei	
MCD20106R5		2000mm	1000mm	600mm	Ja	74.57mm
MCD20126RDR5		2000mm	1200mm	600mm	Ja	
MCD18125PER5		1800mm	1200mm	500mm	Nei	
MCD18104R5		1800mm	1000mm	400mm	Ja	66.7mm
MCD20126PER5		2000mm	1200mm	600mm	Nei	
MCD20085R5		2000mm	800mm	500mm	Ja	74.57mm
MCD22106R5		2200mm	1000mm	600mm	Ja	82.44mm
MCD22106PER5		2200mm	1000mm	600mm	Nei	
MCD18104PER5		1800mm	1000mm	400mm	Nei	
MCD20108RDR5		2000mm	1000mm	800mm	Ja	
MCD20108PER5		2000mm	1000mm	800mm	Nei	
MCD20086R5		2000mm	800mm	600mm	Ja	
MCD20164PER5		2000mm	1600mm	400mm	Nei	
MCD12125R5	MCD12125R5	1200mm	1200mm	500mm	Ja	

Table 2/4

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Høyde på monteringsplate
MCD18164R5		1800mm	1600mm	400mm	Ja	66.7mm
MCD18126R5		1800mm	1200mm	600mm	Ja	66.7mm
MCD20088R5		2000mm	800mm	800mm	Ja	74.56mm
MCD20125PER5		2000mm	1200mm	500mm	Nei	

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Høyde på monteringsplate
MCD20108R5		2000mm	1000mm	800mm	Ja	74.57mm
MCD18124PER5		1800mm	1200mm	400mm	Nei	
MCD20166PER5		2000mm	1600mm	600mm	Nei	
MCD20165PER5		2000mm	1600mm	500mm	Nei	
MCD16125R5		1600mm	1200mm	500mm	Ja	
MCD20086PER5		2000mm	800mm	600mm	Nei	
MCD20126PERDR5		2000mm	1200mm	600mm	Nei	
MCD14125R5		1400mm	1200mm	500mm	Ja	
MCD20128RDR5		2000mm	1200mm	800mm	Ja	
MCD18105R5		1800mm	1000mm	500mm	Ja	66.7mm
MCD18124R5		1800mm	1200mm	400mm	Ja	66.7mm
MCD20088RDR5		2000mm	800mm	800mm	Ja	
MCD14125PER5	MCD14125PER5	1400mm	1200mm	500mm	Nei	
MCD20164R5		2000mm	1600mm	400mm	Ja	74.57mm
MCD20105R5		2000mm	1000mm	500mm	Ja	74.57mm
MCD18164PER5		1800mm	1600mm	400mm	Nei	

Table 3/4

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Høyde på monteringsplate
MCD20125R5		2000mm	1200mm	500mm	Ja	74.57mm
MCD22126R5		2200mm	1200mm	600mm	Ja	82.44mm
MCD18085PER5		1800mm	800mm	500mm	Nei	
MCD20105PER5		2000mm	1000mm	500mm	Nei	
MCD20166R5		2000mm	1600mm	600mm	Ja	74.57mm
MCD20124PER5		2000mm	1200mm	400mm	Nei	
MCD20085PER5		2000mm	800mm	500mm	Nei	
MCD20126R5		2000mm	1200mm	600mm	Ja	74.57mm
MCD18086R5		1800mm	800mm	600mm	Ja	
MCD20088PERDR5		2000mm	800mm	800mm	Nei	
MCD20108PERDR5		2000mm	1000mm	800mm	Nei	
MCD20165R5		2000mm	1600mm	500mm	Ja	74.57mm
MCD18086PER5		1800mm	800mm	600mm	Nei	
MCD18085R5		1800mm	800mm	500mm	Ja	66.7mm
MCD20128PER5		2000mm	1200mm	800mm	Nei	
MCD18125R5		1800mm	1200mm	500mm	Ja	66.7mm
MCD20128R5		2000mm	1200mm	800mm	Ja	74.57mm
MCD20128PERDR5		2000mm	1200mm	800mm	Nei	

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Høyde på monteringsplate
MCD18126PER5		1800mm	1200mm	600mm	Nei	
MCD22126PER5		2200mm	1200mm	600mm	Nei	


Table 4/4

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Høyde på monteringsplate
MCD20104R5		2000mm	1000mm	400mm	Ja	74.57mm
MCD20088PER5		2000mm	800mm	800mm	Nei	

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

SPM mild steel side panels must be ordered separately to close the cabinets (individual or assembled), in order to maintain the protection rating.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE