

Modulær dobbeltdør, MCDS



Serien med kombinerbare gulvskap av rustfritt stål med dobbeltdør, MCDS, ideelle for installasjon i områder med begrenset plass, hvor en enkeltdør tar opp for mye plass i fronten av skapet når døren åpnes. Dørenes lastekapasitet øker også da den fordeles over to dører. Med en beskyttelsesgrad på IP 55 er komponentene inne i skapet godt beskyttet. Det gjør skapet godt egnet for nesten alle miljøer, avhengig av grad.

BRANSJESTANDARDS

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EMAC Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKSJONER

Materiale: AISI 304L pre-slipt rustfritt stål / AISI 316L. Ramme: 1.5 mm. Dører: 2 mm. Bakside, tak og sideplater: 1.5 mm. Bunnplater: 1.5 mm rustfritt stål. Montasjeplaten: 3 mm galvanisert stål.

Ramme: Sveiseskjøtete omvendte åpne profiler med 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inklusive integrert eksternt hullmønster.

Dør: Monteres med fire hengsler. Inklusive dør-ramme med 25 mm hullmønster. Dørene kan ikke vendes. Separate dører må bestilles for venstrelukking.

Bakplate: Festes med M6 torx-skruer. Standardutstyr for montering av bakdør. Delte ryggplater for 1600 mm brede skap.

Sideplater: Leveres som tilbehør.

Takplate: Avtakbar.

Lås: Espangnolett 4-punkts låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard DIN-lås med 3 mm innsats. Kan byttes til standard innsatser, sylindere, løftehåndtak eller T-håndtak.

Bunnplater: Bunnplaten består av 2 deler i 1200 mm brede skap, med innsprøytet polyuretan pakning for å opprettholde best mulig tetthet.

Montasjeplate: Dobbelt brettet og glir i posisjon. justerbar i dybde i steg på 25 mm med MPD02 som tilbehør. Montasjeplaten blir levert på utsiden av skapets kartong innpakking.

Jording: Alle plater er jordnet gjennom sin montering, og utstyrt med en separat jordingsbolt.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Monterings krav: Standardleveranse klar for kombinert installasjon. For enkeltstående installasjon, legg til sideplater.


Levering: Ramme med monterte dører, bakplate, takplate, bunnplater, monteringsplate og dør-ramme. Leveres på pall med lik bredde som skapet for tilpassing uten å fjerne det. Innpakningsmateriale er resirkulerbart.

Karosseritykkelse: 1.5mm
Dørtykkelse: 2mm
Overflate: Børstet

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale
MCDS20126	2000mm	1200mm	600mm	Rustfritt stål
MCDS18125	1800mm	1200mm	500mm	Rustfritt stål 304
MCDS18124-316	1800mm	1200mm	400mm	Rustfritt stål, 316
MCDS18105-316	1800mm	1000mm	500mm	Rustfritt stål 316
MCDS18124	1800mm	1200mm	400mm	Rustfritt stål, 304
MCDS18105	1800mm	1000mm	500mm	Rustfritt stål 304
MCDS20126-316	2000mm	1200mm	600mm	Rustfritt stål 316
MCDS18125-316	1800mm	1200mm	500mm	Rustfritt stål 316

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE