

Modulær enkeltdør, MCSS



Serien med kombinerbare gulvskap av rustfritt stål med enkeltdør, MCSS, har en beskyttelsesgrad på IP 55. Gulvskapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Denne skapserien er godt egnet for nesten alle miljøer, avhengig av grad.

BRANSJESTANDARDS

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKSJONER

Materiale: AISI 304L pre-slipt rustfritt stål / AISI 316L. Ramme: 1.5 mm. Dør: 2 mm. Bak del, tak og side paneler: 1.5 mm. Bunn plate: 1.5 mm rustfritt stål. Montasjeplate: 3 mm galvanisert stål.

Ramme: Søm sveisede reverserte åpne profiler med 25 mm hull mønster i smasvar med DIN 43660.

Dør: Montert med fire hengsler som gjør det mulig med venstre eller høyre åpning. Inkludert dør ramme med 25 mm hull mønster.

Bakplate: Levert med M6 torx skruer. Standard løsning for bak dør montering.

Sideplater: Leveres som et tilbehør.

Takplate: Avtagbart.

Lås: Espagnolett 4-punkts låsesystem. Er ikke til hinder for skapets indre rom. Standard DIN-lås med 3 mm innsats. Kan byttes til standard innsatser, sylindere, løftehåndtak eller T-håndtak.

Bunnplater: Bunnplate i en del, med utpresset polyuretan pakning for å sikre maksimum tetting.

Montasjeplate: Dobbel brettet og glir i posisjon. Justerbar i dybde i steg på 25 mm med MPD02 som tilbehør. montasjeplaten blir levert på utsiden av skapets innpakking.

Jording: Alle paneler er jordet, og er utstyrt med en separert jordings bolt.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Tetthetsgrad: Korresponderer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.


Monterings krav: Standardleveranse klar for kombinert installasjon. For enkeltstående installasjon, legg til sideplater.

Levering: Skap ramme med påmontert dør, takplate, bunnplate, montasjeplate og dør ramme. Leveringen inkluderer også jordingsbolter. Leveres på pall med identiske mål som skapet slik at skapet kan sammenkobles uten at pallen må fjernes.

Karosseritykkelse: 1.5mm
Dørtykkelse: 2mm
Overflate: Børstet

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale
MCSS18064-316	1800mm	600mm	400mm	Rustfritt stål, 316
MCSS20066-316	2000mm	600mm	600mm	Rustfritt stål 316
MCSS18064	1800mm	600mm	400mm	Rustfritt stål, 304
MCSS18085	1800mm	800mm	500mm	Rustfritt stål
MCSS18065-316	1800mm	600mm	500mm	Rustfritt stål 316
MCSS20066	2000mm	600mm	600mm	Rustfritt stål
MCSS18104	1800mm	1000mm	400mm	Rustfritt stål, 304
MCSS18084-316	1800mm	800mm	400mm	Rustfritt stål, 316
MCSS20106-316	2000mm	1000mm	600mm	Rustfritt stål 316
MCSS20086	2000mm	800mm	600mm	Rustfritt stål
MCSS18085-316	1800mm	800mm	500mm	Rustfritt stål 316
MCSS20086-316	2000mm	800mm	600mm	Rustfritt stål 316
MCSS18105	1800mm	1000mm	500mm	Rustfritt stål 304
MCSS18084	1800mm	800mm	400mm	Rustfritt stål, 304
MCSS18104-316	1800mm	1000mm	400mm	Rustfritt stål, 316
MCSS20106	2000mm	1000mm	600mm	Rustfritt stål 304
MCSS18065	1800mm	600mm	500mm	Rustfritt stål
MCSS18105-316	1800mm	1000mm	500mm	Rustfritt stål 316



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE