

Modulær enkeltdør mild stål, MCS-HP



Serien med kombinerbare gulvskap av stål med enkeltdør, MCS-HP, med en beskyttelsesgrad på IP 66 gir et høyere beskyttelsesnivå for utstyr og komponenter, noe som vil bidra til å forlenge skapets levetid og redusere vedlikeholdskostnader når skapet monteres i utfordrende miljøer med tøffe forhold. Disse nye skapene er klassifisert som IP66 selv om de er sammenkoblet ved hjelp av standard sammenkoblingsbraketter.

BRANSJESTANDARDER

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4, 12

IP66

IK10

FUNKSJONER

Materiale: Ramme: 1.5 mm lakkert stål. Dør: 2 mm lakkert stål. Bak-, tak- og sidepaneler: 1.5 mm lakkert stål. Montasjeplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.

Ramme: Reverserte åpne profiler med sømsveising og 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inkludert integrert eksternt hullmønster.

Dør: Montert med fire hengsler slik at man kan velge om skapet skal åpnes med venstre eller høyre hånd. Inkluderer dørramme med hullmønster på 25 mm.

Bakplate: Montert med M6 torx-skrur. Standard muligheter for bakdørmontering.

Sideplater: Følger med som tilbehør.

Takplate: Avtakbar.

Lås: 4-punkters Espagnolett-låsesystem. Påvirker ikke den innvendige skaplassen. Standard dobbeltlås med innsats på 3 mm. Standard innsatser, sylindere, løftehåndtak og T-håndtak er tilgjengelig som tilbehør.

Bunnplater: Bunnplate med innsprøytet polyuretanpakning for å sikre maksimal forsegling.

Montasjeplate: Dobbelfalset, glir inn i posisjon. Justerbar i dybde med trinn på 25 mm, med MPD02-tilbehør. Montasjeplaten leveres festet på utsiden av skapemballasjen.

Jording: Alle paneler er jordnet gjennom monteringen og utstyrt med en separat jordingsbolt.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturert pulverbelegg.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10.

Monterings krav: Standardleveranse klar for kombinert installasjon. For enkeltstående installasjon, legg til sideplater.

Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Pulverbelagt
Farge:	Lys grå
Fargekode:	RAL 7035
Karosseritykkelse:	1.5mm
Dørtykkelse:	2mm

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Maks. monteringsdybde
MCS20086HP	2411609	2000mm	800mm	600mm	559mm
MCS22088HP		2200mm	800mm	800mm	759mm

*Andre mål er tilgjengelige på forespørsel. Et spesielt sidepanel er nødvendig hvis dybden er større enn 700 mm.

nVent.com/HOFFMAN | 2

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

