

Modulbasert enkeltdør, svingramme, glassdør, MCS-DGSFM

Pre-assembled enclosure configuration for mounting 19" control equipment and focused on electric power industry. Accordance with most common sizes and requirements from the electrical substations.



FUNKSJONER

Materiale: Ramme: 1,5 mm lakkert stål. Glassdør: 2 mm lakkert stål. Bak-, tak- og sidepaneler: 1,5 mm lakkert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.

Ramme: Reverserte åpne profiler med sømsveising og 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inkludert integrert eksternt hullmønster.

Glassdør: Montert med fire hengsler, slik at den kan åpnes fra venstre eller høyre. Inkludert dørkarm med hullmønster på 25 mm. Gjennomsiktig område: 4 mm klart sikkerhetsglass.

Bakside: Skap med bakpanel montert med M6 torx-skruer.

Sidepaneler: Tilbehør som må bestilles for seg.

Takpanel: Avtakbart.

Lås: 4-punkters espagnolett-låsesystem. Påvirker ikke den innvendige skaplassen. Standard dobbeltlås med innsats på 3 mm. Standard innsatser, sylindere, løftehåndtak og T-håndtak kan bestilles som tilbehør.

Bunnplater: Består av tre eller fire deler til skap med en monteringsplate, og fire eller seks til skap med to monteringsplater montert bakside mot bakside.

Svingramme: Svingramme i full høyde for 19" komponenter som gjør det mulig å åpne fra venstre og høyre side med håndtak over hele høyden. Justerbart topphengsel for firkantmontering av svingrammen. 180° hengsler som gir full tilgang til skapåpningen. Maksimal belastning: 1800 N.

Jording: Alle paneler er jordnet gjennom monteringen og utstyrt med en separat jordingsbolt.

Godkjenninger: CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds Shipping, RS, cULus_listed.

Monteringskrav: Standard levering klar for kombinert installasjon. For frittstående installasjoner med sidepaneler.

Levering: Ramme med montert glassdør, dørkarm, bakpanel, takpanel, bunnplater og svingramme. Det følger med jordingsbolter i leveransen. Leveres på en pall med identisk bredde som skapet, for å gjøre tilpassing mulig uten demontering. All emballasje kan resirkuleres.

Farge: Lys grå
Fargekode: RAL 7035
Overflate: Pulverbelagt

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Rackhøyde
MCS20086DGSFM	2000mm	800mm	600mm	41U
MCS20088DGSFM	2000mm	800mm	800mm	41U

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.