

Monteringsplate, MP



Montasjeplaten av stål forkorter tiden det tar å sette sammen skapet, da den enkelt kan bearbeides og utstyres med nødvendige komponenter før montering.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Standard montasjeplate. Den kan også monteres på siden av et skap ved hjelp av settet MPS

Materiale: 3 mm galvanisert stål.

Pakning: 1 stk.

Maks last: 6000 N.

Monterings krav: Bruk MPA for montering av MP inne i skapet.

Materiale: Lakkert stål

Overflate: Galvanisert

Tykkelse: 3mm

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Høyde på monteringsplate	Høyde på monteringsplate
MP1606	2418500	1600mm	600mm	25mm	58.81mm	1494mm
MP1608	2418501	1600mm	800mm	25mm	58.82mm	1494mm
MP1806	2418506	1800mm	600mm	25mm	66.7mm	1694mm
MP1808	2418507	1800mm	800mm	25mm	66.7mm	1694mm
MP2006	2418513	2000mm	600mm	25mm	74.56mm	1894mm
MP2008	2418515	2000mm	800mm	25mm	74.56mm	1894mm
MP1212	2411743	1200mm	1200mm	25mm	43.07mm	1094mm
MP1612	2418503	1600mm	1200mm	25mm	58.82mm	1494mm
MP1812	2418509	1800mm	1200mm	25mm	66.7mm	1694mm
MP1816	2418510	1800mm	1600mm	25mm	66.7mm	1694mm
MP2012	2418517	2000mm	1200mm	25mm	74.56mm	1894mm
MP2016	2418518	2000mm	1600mm	25mm	74.56mm	1894mm
MP1206	2411741	1200mm	600mm	25mm	43.07mm	1094mm
MP1208	2411742	1200mm	800mm	25mm	43.07mm	1094mm

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Høyde på monteringsplate	Høyde på monteringsplate
MP1406	2411744	1400mm	600mm	25mm	50.94mm	1294mm
MP1408	2411745	1400mm	800mm	25mm	50.94mm	1294mm
MP1610	2418502	1600mm	1000mm	25mm	58.82mm	1494mm
MP1810	2418508	1800mm	1000mm	25mm	66.7mm	1694mm
MP2010	2418516	2000mm	1000mm	25mm	74.56mm	1894mm
MP2210	2418521	2200mm	1000mm	25mm	82.44mm	2094mm

Table 2/2

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Høyde på monteringsplate	Høyde på monteringsplate
MP2212	2418522	2200mm	1200mm	25mm	82.44mm	2094mm
MP1804	2418504	1800mm	400mm	25mm	66.7mm	1694mm
MP1805	2418505	1800mm	500mm	25mm	66.7mm	1694mm
MP2004	2418511	2000mm	400mm	25mm	74.56mm	1894mm
MP2005	2418512	2000mm	500mm	25mm	74.56mm	1894mm
MP2206	2418519	2200mm	600mm	25mm	82.44mm	2094mm
MP2208	2418520	2200mm	800mm	25mm	82.44mm	2094mm
MP1410	2411746	1400mm	1000mm	25mm	50.94mm	1294mm
MP1412	2411747	1400mm	1200mm	25mm	50.94mm	1294mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Merk: For 1600 mm bredde leveres monteringsplaten som to monteringsplater med 80 mm diameter og én fyllplate.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.