

Monteringsplate, MP



Montasjeplaten av stål forkorter tiden det tar å sette sammen skapet, da den enkelt kan bearbejdes og utstyres med nødvendige komponenter før montering.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Standard montasjeplate. Den kan også monteres på siden av et skap ved hjelp av settet MPS

Materiale: 3 mm galvanisert stål.

Pakning: 1 stk.

Maks last: 6000 N.

Monterings krav: Bruk MPA for montering av MP inne i skapet.

Tykkelse: 3mm
Overflate: Galvanisert
Materiale: Lakkert stål

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Høyde på monteringsplate	Høyde på monteringsplate	Bredde på monteringsplate
MP2206	2200mm	600mm	25mm	82.44mm	2094mm	494mm
MP1806	1800mm	600mm	25mm	66.7mm	1694mm	494mm
MP2010	2000mm	1000mm	25mm	74.56mm	1894mm	894mm
MP1212	1200mm	1200mm	25mm	43.07mm	1094mm	1094mm
MP1412	1400mm	1200mm	25mm	50.94mm	1294mm	1094mm
MP1408	1400mm	800mm	25mm	50.94mm	1294mm	694mm
MP2208	2200mm	800mm	25mm	82.44mm	2094mm	694mm
MP1612	1600mm	1200mm	25mm	58.82mm	1494mm	1094mm
MP2004	2000mm	400mm	25mm	74.56mm	1894mm	294mm
MP2008	2000mm	800mm	25mm	74.56mm	1894mm	694mm
MP1812	1800mm	1200mm	25mm	66.7mm	1694mm	1094mm
MP1208	1200mm	800mm	25mm	43.07mm	1094mm	694mm
MP1810	1800mm	1000mm	25mm	66.7mm	1694mm	894mm
MP1608	1600mm	800mm	25mm	58.82mm	1494mm	694mm

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Høyde på monteringsplate	Høyde på monteringsplate	Bredde på monteringsplate
MP1410	1400mm	1000mm	25mm	50.94mm	1294mm	894mm
MP1816	1800mm	1600mm	25mm	66.7mm	1694mm	1494mm
MP1808	1800mm	800mm	25mm	66.7mm	1694mm	694mm
MP2006	2000mm	600mm	25mm	74.56mm	1894mm	494mm
MP1406	1400mm	600mm	25mm	50.94mm	1294mm	494mm
MP2210	2200mm	1000mm	25mm	82.44mm	2094mm	894mm

Table 2/2

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Høyde på monteringsplate	Høyde på monteringsplate	Bredde på monteringsplate
MP1610	1600mm	1000mm	25mm	58.82mm	1494mm	894mm
MP2012	2000mm	1200mm	25mm	74.56mm	1894mm	1094mm
MP1805	1800mm	500mm	25mm	66.7mm	1694mm	394mm
MP1606	1600mm	600mm	25mm	58.81mm	1494mm	494mm
MP1804	1800mm	400mm	25mm	66.7mm	1694mm	294mm
MP2005	2000mm	500mm	25mm	74.56mm	1894mm	394mm
MP2212	2200mm	1200mm	25mm	82.44mm	2094mm	1094mm
MP2016	2000mm	1600mm	25mm	74.56mm	1894mm	1494mm
MP1206	1200mm	600mm	25mm	43.07mm	1094mm	494mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Merk: For 1600 mm bredde leveres monteringsplaten som to monteringsplater med 80 mm diameter og én fyllplate.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE