


Veggmonterte skap, AMP



Stålmonteringsplaten bidrar til å øke hastigheten på monteringen av kabinettet, siden den enkelt kan maskineres og utstyres med komponenter før den monteres.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Stålmonteringsplate for veggmonterte skap. Alle størrelser fra 800 mm og oppover forsterkes av brettede kanter. Ved å bruke AMG-tilbehøret kan monteringsplaten justeres til hvilken som helst dybde. Dette tilbehøret er ikke egnet for AFS-serien av kabinetter. Se katalogen for utskifting og reservedeler.

Materiale: Galvanisert stål.

Pakkeantall: 1 stk.

Materiale: Lakkert stål
Overflate: Galvanisert
Tykkelse: 2mm

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	Kapslingsmateriale
AMP10100	2414351	1000mm	999mm	12mm	970 x 950mm	Lakkert stål
AMP10120	2410976	1000mm	1199mm	12mm	970 x 950mm	Lakkert stål
AMP12120	2414355	1200mm	1199mm	12mm	1170 x 1150mm	Lakkert stål
AMP02020	2414321	200mm	199mm	2mm	170 x 150mm	Lakkert stål
AMP02520	2414322	250mm	199mm	2mm	220 x 150mm	Lakkert stål
AMP02525	2414323	250mm	249mm	2mm	220 x 200mm	Lakkert stål
AMP03025	2414324	300mm	249mm	2mm	270 x 200mm	Lakkert stål
AMP03030	2414325	300mm	299mm	2mm	270 x 250mm	Lakkert stål
AMP03040		300mm	400mm	2mm	270 x 350mm	Lakkert stål
AMP03060	2414326	300mm	599mm	2mm	270 x 550mm	Lakkert stål
AMP03080	2414327	300mm	799mm	2mm	270 x 750mm	Lakkert stål
AMP03100	2414328	300mm	999mm	12mm	270 x 950mm	Lakkert stål

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	Kapslingsmateriale
AMP03120	2414329	300mm	1199mm	12mm	270 x 1150mm	Lakkert stål
AMP03525	2414330	350mm	249mm	2mm	320 x 200mm	Lakkert stål
AMP04030	2414331	400mm	299mm	2mm	370 x 250mm	Lakkert stål
AMP04040	2414332	400mm	400mm	2mm	370 x 350mm	Lakkert stål
AMP04050	2414333	400mm	500mm	2mm	370 x 450mm	Lakkert stål
AMP04060	2414334	400mm	599mm	2mm	370 x 550mm	Lakkert stål
AMP05030	2414335	500mm	299mm	2mm	470 x 250mm	Lakkert stål
AMP05040	2414336	500mm	350mm	2mm	470 x 350mm	Lakkert stål

Table 2/2

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	Kapslingsmateriale
AMP05050	2414337	500mm	500mm	2mm	470 x 450mm	Lakkert stål
AMP06040	2414338	600mm	400mm	2mm	570 x 350mm	Lakkert stål
AMP06050	2414339	600mm	500mm	2mm	570 x 450mm	Lakkert stål
AMP06060	2414340	600mm	599mm	2mm	570 x 550mm	Lakkert stål
AMP06080	2414341	600mm	799mm	2mm	570 x 750mm	Lakkert stål
AMP07050	2414342	700mm	500mm	2mm	670 x 450mm	Lakkert stål
AMP08040	2414343	800mm	400mm	12mm	770 x 350mm	Lakkert stål
AMP08060	2414344	800mm	599mm	12mm	770 x 550mm	Lakkert stål
AMP08080	2414345	800mm	799mm	12mm	770 x 750mm	Lakkert stål
AMP08120	2414347	800mm	1199mm	12mm	770 x 1150mm	Lakkert stål
AMP10060	2414349	1000mm	599mm	12mm	970 x 550mm	Lakkert stål
AMP10080	2414350	1000mm	799mm	12mm	970 x 750mm	Lakkert stål
AMP12060	2414352	1200mm	599mm	12mm	1170 x 550mm	Lakkert stål
AMP12080	2414353	1200mm	799mm	12mm	1170 x 750mm	Lakkert stål
AMP12100	2414354	1200mm	999mm	12mm	1170 x 950mm	Lakkert stål
AMP14100	2414356	1400mm	999mm	12mm	1370 x 950mm	Lakkert stål

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ikke egnet for AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.