


Veggmonterte skap, AMP



Stålmonteringsplaten bidrar til å øke hastigheten på monteringen av kabinettet, siden den enkelt kan maskineres og utstyres med komponenter før den monteres.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Stålmonteringsplate for veggmonterte skap. Alle størrelser fra 800 mm og oppover forsterkes av brettede kanter. Ved å bruke AMG-tilbehøret kan monteringsplaten justeres til hvilken som helst dybde. Dette tilbehøret er ikke egnet for AFS-serien av kabinetter. Se katalogen for utskifting og reservedeler.

Materiale: Galvanisert stål.

Pakkeantall: 1 stk.

Tykkelse: 2mm
Overflate: Galvanisert
Materiale: Lakkert stål

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	Kapslingsmateriale
AMP06050	600mm	500mm	2mm	570 x 450mm	Lakkert stål
AMP02525	250mm	249mm	2mm	220 x 200mm	Lakkert stål
AMP05040	500mm	350mm	2mm	470 x 350mm	Lakkert stål
AMP05030	500mm	299mm	2mm	470 x 250mm	Lakkert stål
AMP02520	250mm	199mm	2mm	220 x 150mm	Lakkert stål
AMP04030	400mm	299mm	2mm	370 x 250mm	Lakkert stål
AMP06060	600mm	599mm	2mm	570 x 550mm	Lakkert stål
AMP03025	300mm	249mm	2mm	270 x 200mm	Lakkert stål
AMP04040	400mm	400mm	2mm	370 x 350mm	Lakkert stål
AMP03030	300mm	299mm	2mm	270 x 250mm	Lakkert stål
AMP03525	350mm	249mm	2mm	320 x 200mm	Lakkert stål
AMP07050	700mm	500mm	2mm	670 x 450mm	Lakkert stål

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	Kapslingsmateriale
AMP03040	300mm	400mm	2mm	270 x 350mm	Lakkert stål
AMP04060	400mm	599mm	2mm	370 x 550mm	Lakkert stål
AMP03060	300mm	599mm	2mm	270 x 550mm	Lakkert stål
AMP06080	600mm	799mm	2mm	570 x 750mm	Lakkert stål
AMP06040	600mm	400mm	2mm	570 x 350mm	Lakkert stål
AMP03080	300mm	799mm	2mm	270 x 750mm	Lakkert stål
AMP05050	500mm	500mm	2mm	470 x 450mm	Lakkert stål
AMP04050	400mm	500mm	2mm	370 x 450mm	Lakkert stål

Table 2/2

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	Kapslingsmateriale
AMP02020	200mm	199mm	2mm	170 x 150mm	Lakkert stål
AMP10060	1000mm	599mm	12mm	970 x 550mm	Lakkert stål
AMP12100	1200mm	999mm	12mm	1170 x 950mm	Lakkert stål
AMP08060	800mm	599mm	12mm	770 x 550mm	Lakkert stål
AMP12080	1200mm	799mm	12mm	1170 x 750mm	Lakkert stål
AMP08120	800mm	1199mm	12mm	770 x 1150mm	Lakkert stål
AMP12060	1200mm	599mm	12mm	1170 x 550mm	Lakkert stål
AMP03120	300mm	1199mm	12mm	270 x 1150mm	Lakkert stål
AMP10080	1000mm	799mm	12mm	970 x 750mm	Lakkert stål
AMP03100	300mm	999mm	12mm	270 x 950mm	Lakkert stål
AMP08080	800mm	799mm	12mm	770 x 750mm	Lakkert stål
AMP12120	1200mm	1199mm	12mm	1170 x 1150mm	Lakkert stål
AMP08040	800mm	400mm	12mm	770 x 350mm	Lakkert stål
AMP10120	1000mm	1199mm	12mm	970 x 950mm	Lakkert stål
AMP14100	1400mm	999mm	12mm	1370 x 950mm	Lakkert stål
AMP10100	1000mm	999mm	12mm	970 x 950mm	Lakkert stål

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ikke egnet for AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE