


Monteringsprofiler 19-tommers delvis høyde, CIPP



Disse delvise profilene er justerbare i dybden og i høyden. Med disse kan du montere 19-tommersutstyr, og kunden får tilgang til komponentene montert på monteringsplaten i skapet.

FUNKSJONER

Beskrivelse: 19" vertikale profiler (delvis høyde) for 482.5 mm (19") monteringskrav på alle sider. Fullt justerbar i dybden ved hjelp av profilene CLPK.

Materiale: 2 mm sinkbelagt.

Pakning: 2 stykker med monteringsutstyr.

Monterings krav: Brukes med CIC-braketter i 800 mm brede skap.

Tykkelse: 2mm
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Sinkbelagt

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Rackenheter	Kapslingsmateriale
CIPP10	445mm	45mm	29mm	10U	Lakkert stål
CIPP13	578mm	45mm	29mm	13U	Lakkert stål
CIPP06	267mm	45mm	29mm	6U	Lakkert stål
CIPP18	800mm	45mm	29mm	18U	Lakkert stål
CIPP09	400mm	45mm	29mm	9U	Lakkert stål
CIPP11	489mm	45mm	29mm	11U	Lakkert stål
CIPP15	667mm	45mm	29mm	15U	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE