

Monteringsprofiler, CLPF



Monteringsprofilene kan festes i hvilken som helst retning, og gir deg full fleksibilitet til å montere tilbehør, komponenter og annet utstyr.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Profilsystemet CLPF er en 40 mm bred og 25 mm høy profil, som kan monteres i alle retninger på skaprammen. Den kan også brukes i kombinasjon med CLPK- og VB-profilene. Ved å vri profilen kan den brukes som en standard CP 20/40-profil i kombinasjon med GLM 40/6 glidemutter for montering av installasjonsutstyr som behøver dybdejustering. Når de monteres på skaprammen, er profilene i flukt med skap-profilene. Det finnes to rader med hullmønstre for montering av burmuttere samt selventrende skruer. For 90 mm brede profiler kan to profiler monteres ved siden av hverandre.

Materiale: Sinkbelagt stål.

Pakning: 4 profiler for klikk inn montering.

Materiale: Lakkert stål
Overflate: Sinkbelagt
Tykkelse: 1.5mm

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Høyde for kompatibel kapsling	Bredde for kompatibel kapsling
CLPF1000	2414990	40mm	925mm	25mm	1000mm min	1000mm min
CLPF1200	2414991	40mm	1125mm	25mm	1200mm min	1200mm min
CLPF1400	2411087	40mm	1325mm	25mm	1400mm min	1400mm min
CLPF1600	2414992	40mm	1525mm	25mm	1600mm min	1600mm min
CLPF1800	2414993	40mm	1725mm	25mm	1800mm min	1800mm min
CLPF2000	2414994	40mm	1925mm	25mm	2000mm min	2000mm min
CLPF2200	2414995	40mm	2125mm	25mm	2200mm min	2200mm min
CLPF300	2411088	40mm	225mm	25mm	300mm min	300mm min
CLPF400	2414997	40mm	325mm	25mm	400mm min	400mm min
CLPF500	2414998	40mm	425mm	25mm	500mm min	500mm min
CLPF600	2414999	40mm	525mm	25mm	600mm min	600mm min
CLPF800	2415100	40mm	725mm	25mm	800mm min	800mm min

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.