


Oicp panel med dør forlengelse Seksjon, OIDES



Kontrollskapet for operatørgrensesnitt av aluminium med en hengslet utvidelsesramme, OIDES, har et forhåndsbearbeidet hullmønster for å tillate ønsket feste til en svingarm, pluss en avtakbar frontplate med en beskyttelsesgrad på IP 65. Forlengelsesrammen øker panelets dybde med 55 mm. Det er enkelt å montere komponenter takket være den avtakbare frontplaten, men de vil også være lett tilgjengelige ved å åpne den hengslede utvidelsesrammen foran. Sidehåndtakene på skapet muliggjør enkel flytting av skapet til ønsket arbeidsstilling. Et skap i aluminium vil generere mer varme enn et skap av lakkert stål, noe som kan eliminere behovet for ekstra ventilasjon.

FUNKSJONER

Beskrivelse: OICP panel med profil for dørutvidelse. Denne øker dybden med 55 mm. Gitterprofiler i dørutvidelsens profilsider.

Materiale: Utvidelsesprofil for skap og dør: Al Mg Si05, Bakplate: Al Mg, og hjørner: Al Si12.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 65.

Overflatebehandling: Skap, profil for dørutvidelse og bakplate: anodisert aluminium, og hjørner: RAL 7016.

Pakning: OICP-plate med bakplate, profil for dørutvidelse, eksterne hengsler og låsesystem.

Materiale: Aluminium
Overflate: Pulverbelagt
Farge: Antrasittgrå
Fargekode: RAL 7016

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde
OIDES305205	2419908	309mm	525mm	55mm
OIDES343905	2419909	345mm	395mm	55mm
OIDES355205	2419910	354mm	525mm	55mm
OIDES395205	2419911	398mm	525mm	55mm
OIDES414705	2419912	415mm	470mm	55mm

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde
OIDES495405	2419913	495mm	542mm	55mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.