

Olje og gass rustfritt stål Combinable Single Door, MCSS-OG



Serien med kombinerbare gulvskap i 316L rustfritt stål med enkeltjør, MCSS-OG, har en kapslingsgrad på IP 66. Gulvskapene er lagerført med paneltykkelse på 2 eller 2,5 mm og tilgjengelige i ulike størrelser og konfigurasjoner. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Denne skapserien er godt egnet for nesten alle miljøer, avhengig av klasse.

BRANSJESTANDARDE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

FUNKSJONER

Materiale: AISI 316L forhåndsslipt rustfritt stål. Ramme: 1,5 mm. Dør: 2 eller 2,5 mm. Bakside, tak og bunnplate: 2 eller 2,5 mm. Monteringsplate: 3 mm galvanisert stål.

Ramme: Reverserte åpne profiler med sømsveising og 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660.

Dør: Montert med fire hengsler, slik at den kan åpnes fra venstre eller høyre. Inkludert dørramme med hullmønster på 25 mm.

Bakside: Bakpanel montert med M6 torx-skruer Bakdør i stedet for bakpanel. RD-versjonen leveres med bakdør i stedet for bakpanel.

Sidepaneler: Tilbehør som må bestilles separat.

Takpanel: Avtakbart.

Lås: Espagnolett-låsesystem med låsblikk laget i AISI 316L og tilleggslåser på topp og bunn for skap med bredde på 1000 mm. Svinghåndtak SS 316L med halvsylinder og nøkkel EK 333.

Bunnplater: Bunnplate i én del med injisert pakning i polyuretan for å sikre maksimal forsegling, eller i to deler for versjonen med bakdør.

Monteringsplate: Dobbelfalset, glir inn i posisjon. Justerbar dybde med intervaller à 25 mm, med MPD02-tilbehør. Monteringsplaten leveres festet på utsiden av skapemballasjen. Skap med bakdør leveres med to monteringsplater montert bakside mot bakside med MPBB06.

Jording: Alle paneler er jordnet gjennom monteringen og utstyrt med en separat jordingsbolt.

Behandling: 240s forhåndsslipt rustfritt stål (0,5 mikroner i gjennomsnitt).

Beskyttelse: Samsvarer med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10 hvis brukt med SPMSXXXXOG.

Godkjenninger: CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds Shipping, cULus_listed.

Monteringskrav: Standard levering klar for kombinert installasjon. For frittstående installasjoner med sidepaneler.

Levering: Ramme med monterte dører, bakpanel, takpanel, bunnplater, monteringsplate og dørramme. Det følger med jordingsbolter i leveransen. Leveres på en pall med identisk bredde som skapet, for å gjøre tilpassing mulig uten demontering. All emballasje kan resirkuleres.

Overflate: Børstet
Materiale: Rustfritt stål 316



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Bakre panel inkludert	Bakre deksel inkludert	Monteringsplate følger med
MCSS20108PERD20	2000mm	1000mm	800mm	Nei	Ja	Nei
MCSS20086PERD20	2000mm	800mm	600mm	Nei	Ja	Nei
MCSS20108RD20	2000mm	1000mm	800mm	Nei	Ja	Ja
MCSS20086PEOG20	2000mm	800mm	600mm	Ja	Nei	Nei
MCSS200810RD20	2000mm	800mm	1000mm	Nei	Ja	Ja
MCSS20088RD20	2000mm	800mm	800mm	Nei	Ja	Ja
MCSS200810PRD20	2000mm	800mm	600mm	Nei	Ja	Ja
MCSS20088PERD20	2000mm	800mm	800mm	Nei	Ja	Nei
MCSS20086RD20	2000mm	800mm	600mm	Nei	Ja	Ja
MCSS20086OG20	2000mm	800mm	600mm	Ja	Nei	Ja
MCSS20084OG20	2000mm	800mm	400mm	Ja	Nei	Ja
MCSS20084PEOG20	2000mm	800mm	400mm	Ja	Nei	Nei
MCSS20086PERD25	2000mm	800mm	600mm	Nei	Ja	Nei
MCSS20088RD25	2000mm	800mm	800mm	Nei	Ja	Ja
MCSS20086OG25	2000mm	800mm	600mm	Ja	Nei	Ja
MCSS20108RD25	2000mm	1000mm	800mm	Nei	Ja	Ja
MCSS200810RD25	2000mm	800mm	1000mm	Nei	Ja	Ja
MCSS20108PERD25	2000mm	1000mm	800mm	Nei	Ja	Nei
MCSS20086PEOG25	2000mm	800mm	600mm	Ja	Nei	Nei
MCSS20084OG25	2000mm	800mm	400mm	Ja	Nei	Ja

Table 2/2

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Bakre panel inkludert	Bakre deksel inkludert	Monteringsplate følger med
MCSS201010RD25	2000mm	1000mm	1000mm	Nei	Ja	Ja
MCSS20084PEOG25	2000mm	800mm	400mm	Ja	Nei	Nei
MCSS20086RD25	2000mm	800mm	600mm	Nei	Ja	Ja
MCSS200810PRD25	2000mm	800mm	1000mm	Nei	Ja	Ja
MCSS20088PERD25	2000mm	800mm	800mm	Nei	Ja	Nei



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE