

Olje og gass rustfritt stål enkeltdør kabinett, ASR-OG



Serien med veggmonterte skap av rustfritt stål med enkeltdør, ASR-OG, har en beskyttelsesgrad på IP66 og er lagerført i fire ulike størrelser som passer til de fleste bruksområder. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Denne serien med skap er godt egnet for installasjon av industrielt utstyr i miljøer som er eksponert for korroderende prosesskemikalier, inkludert klorid, og marine miljøer hvor de utsettes for sjøsprøyt og i kystområder.

BRANSJESTANDARDS

CE, UK CA

FUNKSJONER

Materiale: AISI 316L forhåndsslipt rustfritt stål. Hus: 1,5 mm. Dør: 2 mm Gland plate: 2 mm Monteringsplate: 2,0 mm galvanisert stål.

Skap: Helstøpt skap, brettet og sømsveiset.

Dør: Hjørnet er formet i ett stykke. Overflatemontert med 130° åpning. Skjulte hengsler i rustfritt stål AISI 304 med avtakbar bolt. Kan monteres slik at det er mulig å åpne fra venstre eller høyre side. Forseglingen sikres av en innsprøytet pakning i polyuretan. For AISI 316L sikres forseglingen av en innsprøytet silikonpakning. Innvendige M6-sveisede bolter for å montere valgfrie dørprofiler MMDP.

Lås: nVent HOFFMAN-tilpasset zamak 3 mm lås med dobbel bit, 90° bevegelse og antivibrasjonsmekanisme. T1000 mm høye skap og større har trepunkters Espagnolette-låsning. Lås i rustfritt stål og andre versjoner er tilgjengelige som tilbehør.

Montasjeplate: Festes på M8 bolter sveiset til baksiden av skapet. I skap med høyde eller bredde på 800 mm eller mer, har montasjebrettet en brett på alle 4 sidene for ekstra soliditet. Ved hjelp av AMG-tilbehøret kan monteringsplaten justeres i dybden.

Kabel inngang: Som standard ingen flensåpninger for å maksimere tetning og rene linjer.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Overflatebehandling: 240s forhåndsslipt rustfritt stål (gjennomsnittlig 0.5 micron).

Godkjenninger: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.


Levering: Monteringsplate, komplett med festeutstyr og jordingsinnretninger. Pakket i en gjenvinnbar eske.

Karosseritykkelse:	2mm
Dørtykkelse:	2mm
Overflate:	Børstet

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Maks. monteringsdybde	Materiale
ASR0808030PEOG	800mm	800mm	300mm	Nei	282mm	Rustfritt stål
ASR1208040OG	1200mm	800mm	400mm	Ja	382mm	Rustfritt stål 316
ASR1208040PEOG	1200mm	800mm	400mm	Nei	382mm	Rustfritt stål
ASR1208030PEOG	1200mm	800mm	300mm	Nei	282mm	Rustfritt stål
ASR1208030OG	1200mm	800mm	300mm	Ja	282mm	Rustfritt stål 316
ASR1008040PEOG	1000mm	800mm	400mm	Nei	382mm	Rustfritt stål
ASR0808030OG	800mm	800mm	300mm	Ja	282mm	Rustfritt stål 316
ASR1008040OG	1000mm	800mm	400mm	Ja	382mm	Rustfritt stål 316

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE