


Ett stykke konsoller i mild stål, MPG



Den kompakte konsollen av lakkert stål, MPG, har en kapslingsgrad på IP 55/56 og er lagerført. Den har et hengslet bordpanel, og den ergonomiske utformingen gir enkel installasjon og tilgang til HMI-utstyr. Den øker også tilgjengelig monteringsplass. Toppaneler av rustfritt stål kan brukes som et alternativ når konsollen blir utsatt for kjemikalier osv.

BRANSJESTANDARDER

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

FUNKSJONER

Materiale: Hus og dør: 1,5 mm lakkert stål Bakpanel. 1,5 mm lakkert stål Bunnplater: 1,2 mm galvanisert stål.
Monteringsplate: 2,5 mm galvanisert stål.

Hus: Brettet og sømsveiset. Konsollen er konstruert med en base som skaper avstand mellom gulvet og nedre del av døren(e), og fungerer som en integrert sokkel.

Dører og paneler: Enkeltfalsset overflate montert med hengsler, slik at basedøren kan åpnes fra venstre eller høyre. 12° vinkel fra horisontal. Skjulte hengsler på toppen, slik at det kan åpnes i 90°. Panelet holdes åpent av en selvinnkoblende/selvutløsende mekanisk panelholder. Dobbeltdør på baseenheter med bredde på 1200 mm og 1600 mm.

Monteringsplate: Standard monteringsplate for baseenhet.

Lås: Låser på 3 mm med dobbelbit på topppanelet. To låser på 3 mm med dobbelbit på basen.

Kabelinngang: Bunnåpning for kabeltilgang. Bunnplater for innføringsnipler medfølger som standard.

Jording: M8 gjengestenger på hus, dør, toppanel og bakpanel.

Behandling: RAL 7035 strukturert pulverlakk.

Beskyttelse: Enkeltdør: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Dobbeltdør: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Levering: Monteringsplate med passende muttere og skiver til jording. Konsollen leveres på en trepall.

Karosseritykkelse:	1.5mm
Døertykkelse:	1.5mm
Farge:	Lys grå
Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Pulverbelagt
Fargekode:	RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde	Vekt
MPG10R5	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	333mm	78kg
MPG08R5	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	333mm	64.5kg
MPG12R5	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	333mm	89kg
MPG16R5	985mm	1600mm	400mm	790 x 1499mm	333mm	115kg
MPG06R5	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	333mm	54kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Merknad: Kun konsoller med bredde på 1200 mm og 1600 mm har dobbeltdører.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE