


# Kabinett for førergrensesnittkontroll, OICE



Kontrollskapet for operatørgrensesnitt av lakkert stål, OICE, har et forhåndsbearbeidet hullmønster som gjør det mulig å feste til en svingarm, samt en avtakbar frontplate med en beskyttelsesgrad på IP 55. Det er enkelt å montere komponenter takket være den avtakbare frontplaten, men de vil også være lett tilgjengelige gjennom en bakdør. Sidehåndtakene på skapet muliggjør enkel flytting av skapet til arbeidsstilling.

## BRANSJESTANDARDER

CE UKCA

GOST

## FUNKSJONER

Materiale: Kropp og dør lagd av 1.2 mm lakkert stål, front og avdekning i aluminium, og håndtak i plast.

Skap: Brettet og søm sveiset, med maksimal åpning. Front, tilpasset av et aluminiums front panel. Håndtak montert i front, venstre og høyre.

Bakdør: Overflaten montert med 130° åpning. Skjulte demonterbare hengsler med hengselpinne. Hengsler kan bli montert for å få venstre eller høyre åpning. Dør profiler MMDP er tilgjengelig som tilbehør.

Lås: Tilpasset lås med doble grep for lettere åpning av døren. DIN 3 mm innsats og 90° bevegelse. Andre innsatser og låser er tilgjengelig som tilbehør.

Tetthetsgrad: IP 55 | IK 10.

Overflatebehandling: RAL 7035 struktarpulverlakk. Topp bunnprofil RAL7016.

Levering: Skap med aluminium front panel, bak dør, plast DIN 3 mm nøkkel, og monterings tilbehør.

**Materiale:** Aluminium; Aluminium

**Overflate:** Pulverbelagt

**Farge:** Lys grå

**Fargekode:** RAL 7035

## SPESIFIKASJONER

| Katalognummer | E-nummer | Høyde | Bredde | Dybde | Vekt  |
|---------------|----------|-------|--------|-------|-------|
| OICE303015    | 2411815  | 300mm | 300mm  | 155mm | 4.5kg |
| OICE304021    | 2411816  | 300mm | 400mm  | 210mm | 6.3kg |
| OICE404021    | 2411817  | 400mm | 400mm  | 210mm | 7.3kg |
| OICE406021    | 2411818  | 400mm | 600mm  | 210mm | 9.7kg |

| Katalognummer | E-nummer | Høyde | Bredde | Dybde | Vekt   |
|---------------|----------|-------|--------|-------|--------|
| OICE505021    | 2411819  | 500mm | 500mm  | 210mm | 10.1kg |
| OICE506021    | 2411820  | 500mm | 600mm  | 210mm | 11.3kg |
| OICE606021    | 2411821  | 600mm | 600mm  | 210mm | 11.3kg |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

