

Utvendige monteringsprofiler, CLPO



En standardl sning fra lageret som passer til nVent HOFFMANs standard hullm nster, og som forenkler innkj p og montering.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Universalprofil for b de dybde- og breddekobling p  DIN-hullm nsteret p  25 mm p  rammen til skapet. Den 75 mm brede profilen har tre rader med hull, der den ene er dreid 90 . Dette gj r det mulig   montere CLPO-profiler i begge retninger. CLPO  ker bruksplassen med 25 mm.

Materiale: 1,5 mm sinkbelagt st l.

Pakning: 4 profiler.

Tykkelse: 1.5mm
Overflate: Galvanisert
Materiale: Lakkert st l

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	H�yde	Bredde	Dybde	Belastningsklasse	Kapslingsmateriale
CLPO1200	74mm	43mm	1111mm	1200N	Lakkert st�l
CLPO500	74mm	43mm	411mm	2400N	Lakkert st�l
CLPO600	74mm	43mm	511mm	2400N	Lakkert st�l
CLPO400	74mm	43mm	311mm	2400N	Lakkert st�l
CLPO800	74mm	43mm	711mm	1800N	Lakkert st�l
CLPO1000	74mm	43mm	911mm	1400N	Lakkert st�l
CLPO300	74mm	43mm	211mm	2400N	Lakkert st�l

ADVARSEL

nVent-produkter m  installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og oppl ringsmaterie l. Instruksjonsark er tilgjengelig p  www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan f re til produktfeil, skade p  eiendom, alvorlige personskader og d d og/eller gj re garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE