


Utvendige monteringsprofiler, CLPO



En standardløsning fra lageret som passer til nVent HOFFMANs standard hullmønster, og som forenkler innkjøp og montering.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Universalprofil for både dybde- og breddekobling på DIN-hullmønsteret på 25 mm på rammen til skapet. Den 75 mm brede profilen har tre rader med hull, der den ene er dreid 90°. Dette gjør det mulig å montere CLPO-profiler i begge retninger. CLPO øker bruksplassen med 25 mm.

Materiale: 1,5 mm sinkbelagt stål.

Pakning: 4 profiler.

Materiale: Lakkert stål
Overflate: Galvanisert
Tykkelse: 1.5mm

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Belastningsklasse	Kapslingsmateriale
CLPO1000	2411090	74mm	43mm	911mm	1400N	Lakkert stål
CLPO1200	2411091	74mm	43mm	1111mm	1200N	Lakkert stål
CLPO300	2411092	74mm	43mm	211mm	2400N	Lakkert stål
CLPO400	2411093	74mm	43mm	311mm	2400N	Lakkert stål
CLPO500	2411094	74mm	43mm	411mm	2400N	Lakkert stål
CLPO600	2411095	74mm	43mm	511mm	2400N	Lakkert stål
CLPO800	2411096	74mm	43mm	711mm	1800N	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.