

Delvis dører for gulvskap, DP

Delvise dører gir mange mulige konfigurasjoner for enkel tilgang til ulike rom inne i skapet.



FUNKSJONER

Beskrivelse: For deling av skapforsiden inn i avdelinger når den brukes i forbindelse med de horisontale deleskinnene CDH og CDHK. Utstyrt med DIN 3 mm lås (1 lås for opp til 400 mm, 2 låser for over 400 mm høyde).

Materiale: 1.75 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44.

Pakning: 1 dør med hengsler, låser og monteringsutstyr.

Monterings krav: Legg til CDH for MC-rammer og bruk CDHK for MK-rammer. Bruk DPC/DPCV for topp og bunn paneler.

Farge: Lys grå
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Fargekode: RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Kapslingsmateriale
DP01506R5	150mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP10008R5	1000mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Kapslingsmateriale
DP03006R5	300mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP02506R5	250mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP01508R5	150mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP04006R5	400mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP05006R5	500mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP02004R5	200mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP06008R5	600mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP12006R5	1200mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP06004R5	600mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP08006R5	800mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP02504R5	250mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP04004R5	400mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP05004R5	500mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP03008R5	300mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP10006R5	1000mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP02008R5	200mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP08008R5	800mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP02006R5	200mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål

Table 2/2

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Kapslingsmateriale
DP03004R5	300mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP01504R5	150mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP12008R5	1200mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP02508R5	250mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP05008R5	500mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP04008R5	400mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP06006R5	600mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE