

Delvis dører for gulvskap, DP

Delvise dører gir mange mulige konfigurasjoner for enkel tilgang til ulike rom inne i skapet.



FUNKSJONER

Beskrivelse: For deling av skapforsiden inn i avdelinger når den brukes i forbindelse med de horisontale deleskinnene CDH og CDHK. Utstyrt med DIN 3 mm lås (1 lås for opp til 400 mm, 2 låser for over 400 mm høyde).

Materiale: 1.75 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44.

Pakning: 1 dør med hengsler, låser og monteringsutstyr.

Monterings krav: Legg til CDH for MC-rammer og bruk CDHK for MK-rammer. Bruk DPC/DPCV for topp og bunn paneler.

Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Farge: Lys grå
Fargekode: RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Kapslingsmateriale
DP01504R5	2415410	150mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP01506R5	2415411	150mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktsérie	Kapslingsmateriale
DP01508R5	2411279	150mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP02004R5	2415412	200mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP02006R5	2415413	200mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP02008R5	2411280	200mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP02504R5	2415414	250mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP02506R5	2415415	250mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP02508R5	2411281	250mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP03004R5	2415416	300mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP03006R5	2415417	300mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP03008R5	2415418	300mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP04004R5	2415419	400mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP04006R5	2415420	400mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP04008R5	2415421	400mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP05004R5	2415422	500mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP05006R5	2415423	500mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP05008R5	2411282	500mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP06004R5	2415424	600mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP06006R5	2415425	600mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål

Table 2/2

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktsérie	Kapslingsmateriale
DP06008R5	2415426	600mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP08006R5	2415427	800mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP08008R5	2415429	800mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP10006R5	2415431	1000mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP10008R5	2411283	1000mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP12006R5	2411284	1200mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DP12008R5	2411285	1200mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.