

Delvis panel for gulvskap, DPP

Delvise paneler gir mange mulige konfigurasjoner for enkel tilgang til ulike rom inne i skapet. Panelene er festet med skruer, slik at bare servicepersonale kan fjerne dem. Dette gir økt brukersikkerhet.



FUNKSJONER

Beskrivelse: For deling av skapforsiden inn i avdelinger når den brukes i forbindelse med de horisontale deleskinnene CDH og CDHK, når ingen dør er nødvendig.

Materiale: 1,75 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 54.

Pakning: 1 plate med monteringsutstyr.

Monterings krav: Legg til CDH for MC-rammer og bruk CDHK for MK-rammer. Bruk DPC/DPCV for topp- og bunnplater.

Tykkelse:	1.75mm
Farge:	Lys grå
Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Pulverbelagt
Fargekode:	RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Kapslingsmateriale
DPP02006R5	200mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DPP03006R5	300mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DPP01504R5	150mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Kapslingsmateriale
DPP03004R5	300mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DPP01008R5	100mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DPP03008R5	300mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DPP02508R5	250mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DPP01506R5	150mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DPP01006R5	100mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DPP04004R5	400mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DPP02506R5	250mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DPP01508R5	150mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DPP04006R5	400mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DPP02504R5	250mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DPP02004R5	200mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DPP01004R5	100mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DPP04008R5	400mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DPP02008R5	200mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE