

Åpne dører, DN



Denne døren erstatter bakpanelet på et gulvskap, og gir deg tilgang fra baksiden til utstyr montert på forsiden. Den kan også brukes på monteringsplater som er montert bakside mot bakside, for å gi ekstra monteringsplass i skapet.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Standard-dør utstyrt med 3 mm DIN låsesystem og dør-ramme. DNМК sett for dørtilbehør (hengsler, sperrestenger) må bestilles separat. Tillater alle alternativene for låseprogrammet og 180° hengsler. Kompatibelt med kombinerbare- og kompakte skap.

Materiale: 2 mm stålplate.

Maks last: 800 N.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Monterings krav: Bruk hengselsett DNМК hvis det ikke var montert noen dør fra før.

Pakning: 1 stk.

Farge: Lys grå
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Fargekode: RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Dørtype	Produktserie	Tykkelse
DN2006RR5	1982mm	593mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående	2mm

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Dørtype	Produktserie	Tykkelse
DN1206R5	1182mm	593mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN1810R5	1782mm	993mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN1610R5	1582mm	993mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN2205RR5	2182mm	493mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående	2mm
DN2008LR5	1982mm	793mm	17mm	Venstre dør	Frittstående	2mm
DN2208R5	2182mm	793mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN1608R5	1582mm	793mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN2004LR5	1982mm	393mm	17mm	Venstre dør	Frittstående	2mm
DN1606RR5	1582mm	593mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående	2mm
DN1206RR5	1182mm	593mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående	2mm
DN2004RR5	1982mm	393mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående	2mm
DN1606R5	1582mm	593mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN1804R5	1782mm	393mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN1606LR5	1582mm	593mm	17mm	Venstre dør	Frittstående	2mm
DN2005LR5	1982mm	493mm	17mm	Venstre dør	Frittstående	2mm
DN1806R5	1782mm	593mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN1408R5	1382mm	793mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN2005R5	1982mm	493mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN1208R5	1182mm	793mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm

Table 2/3

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Dørtype	Produktserie	Tykkelse
DN2205LR5	2182mm	493mm	17mm	Venstre dør	Frittstående	2mm
DN1406RR5	1382mm	793mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående	2mm
DN2204R5	2182mm	393mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN2005RR5	1982mm	493mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående	2mm
DN2004R5	1982mm	393mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN1406R5	1382mm	593mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN2010R5	1982mm	993mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN1405LR5	1382mm	493mm	17mm	Venstre dør	Frittstående	2mm
DN1406LR5	1382mm	593mm	17mm	Venstre dør	Frittstående	2mm
DN2006LR5	1982mm	593mm	17mm	Venstre dør	Frittstående	2mm
DN2006R5	1982mm	593mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN1405RR5	1382mm	493mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående	2mm
DN2206R5	2182mm	593mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN1806LR5	1782mm	593mm	17mm	Venstre dør	Frittstående	2mm
DN1805LR5	1782mm	493mm	17mm	Venstre dør	Frittstående	2mm

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Dørtype	Produktserie	Tykkelse
DN1805R5	1782mm	493mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN1808R5	1782mm	793mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN1806RR5	1782mm	593mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående	2mm
DN1106R5	1082mm	593mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN2206RR5	2182mm	593mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående	2mm

Table 3/3

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Dørtype	Produktserie	Tykkelse
DN1206LR5	1182mm	593mm	17mm	Venstre dør	Frittstående	2mm
DN2210R5	2182mm	993mm	17mm	Standard	Frittstående	
DN2008R5	1982mm	793mm	17mm	Standard	Frittstående	2mm
DN1804RR5	1782mm	393mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående	2mm
DN2206LR5	2182mm	593mm	17mm	Venstre dør	Frittstående	2mm
DN1808RR5	1782mm	793mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående	2mm
DN1805RR5	1782mm	493mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående	2mm
DN1808LR5	1782mm	793mm	17mm	Venstre dør	Frittstående	2mm
DN1804LR5	1782mm	393mm	17mm	Venstre dør	Frittstående	2mm
DN2008RR5	1982mm	793mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående	2mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE