

Åpne dører, DN



Denne døren erstatter bakpanelet på et gulvskap, og gir deg tilgang fra baksiden til utstyr montert på forsiden. Den kan også brukes på monteringsplater som er montert bakside mot bakside, for å gi ekstra monteringsplass i skapet.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Standard-dør utstyrt med 3 mm DIN låsesystem og dør-ramme. DNМК sett for dørtilbehør (hengsler, sperrestenger) må bestilles separat. Tillater alle alternativene for låseprogrammet og 180° hengsler. Kompatibelt med kombinerbare- og kompakte skap.

Materiale: 2 mm stålplate.

Maks last: 800 N.

Overflatebehandling: RAL 7035 struktarpulverlakk.

Monterings krav: Bruk hengselsett DNМК hvis det ikke var montert noen dør fra før.

Pakning: 1 stk.

Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Farge: Lys grå
Fargekode: RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Dørtype	Produktserie
DN1106R5		1082mm	593mm	17mm	Standard	Frittstående

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Dørtype	Produktserie
DN1206LR5	2411164	1182mm	593mm	17mm	Venstre dør	Frittstående
DN1206R5	2411165	1182mm	593mm	17mm	Standard	Frittstående
DN1206RR5	2411166	1182mm	593mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående
DN1208R5	2411167	1182mm	793mm	17mm	Standard	Frittstående
DN1405LR5	2411168	1382mm	493mm	17mm	Venstre dør	Frittstående
DN1405RR5	2411169	1382mm	493mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående
DN1406LR5	2411170	1382mm	593mm	17mm	Venstre dør	Frittstående
DN1406R5	2411171	1382mm	593mm	17mm	Standard	Frittstående
DN1406RR5	2411172	1382mm	793mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående
DN1408R5		1382mm	793mm	17mm	Standard	Frittstående
DN1606LR5		1582mm	593mm	17mm	Venstre dør	Frittstående
DN1606R5		1582mm	593mm	17mm	Standard	Frittstående
DN1606RR5		1582mm	593mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående
DN1608R5		1582mm	793mm	17mm	Standard	Frittstående
DN1610R5		1582mm	993mm	17mm	Standard	Frittstående
DN1804LR5	2411175	1782mm	393mm	17mm	Venstre dør	Frittstående
DN1804RR5	2411177	1782mm	393mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående
DN1805LR5	2411178	1782mm	493mm	17mm	Venstre dør	Frittstående
DN1805R5	2411179	1782mm	493mm	17mm	Standard	Frittstående

Table 2/3

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Dørtype	Produktserie
DN1805RR5	2411180	1782mm	493mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående
DN1806LR5	2411181	1782mm	593mm	17mm	Venstre dør	Frittstående
DN1806R5	2411182	1782mm	593mm	17mm	Standard	Frittstående
DN1806RR5	2411183	1782mm	593mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående
DN1808LR5	2411184	1782mm	793mm	17mm	Venstre dør	Frittstående
DN1808R5	2411185	1782mm	793mm	17mm	Standard	Frittstående
DN1808RR5	2411186	1782mm	793mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående
DN1810R5	2411187	1782mm	993mm	17mm	Standard	Frittstående
DN2004LR5	2411188	1982mm	393mm	17mm	Venstre dør	Frittstående
DN2004RR5	2411190	1982mm	393mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående
DN2005LR5	2411191	1982mm	493mm	17mm	Venstre dør	Frittstående
DN2005R5	2411192	1982mm	493mm	17mm	Standard	Frittstående
DN2005RR5	2411193	1982mm	493mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående
DN2006LR5	2411194	1982mm	593mm	17mm	Venstre dør	Frittstående
DN2006R5	2411195	1982mm	593mm	17mm	Standard	Frittstående

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Dørtype	Produktserie
DN2006RR5	2411196	1982mm	593mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående
DN2008LR5	2411197	1982mm	793mm	17mm	Venstre dør	Frittstående
DN2008R5	2411198	1982mm	793mm	17mm	Standard	Frittstående
DN2008RR5	2411199	1982mm	793mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående
DN2010R5	2411200	1982mm	993mm	17mm	Standard	Frittstående

Table 3/3

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Dørtype	Produktserie
DN2205LR5	2411202	2182mm	493mm	17mm	Venstre dør	Frittstående
DN2205RR5	2411203	2182mm	493mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående
DN2206LR5	2411204	2182mm	593mm	17mm	Venstre dør	Frittstående
DN2206R5	2411205	2182mm	593mm	17mm	Standard	Frittstående
DN2206RR5	2411206	2182mm	593mm	17mm	Høyre deksel	Frittstående
DN2208R5	2411207	2182mm	793mm	17mm	Standard	Frittstående
DN1804R5		1782mm	393mm	17mm	Standard	Frittstående
DN2004R5		1982mm	393mm	17mm	Standard	Frittstående
DN2204R5		2182mm	393mm	17mm	Standard	Frittstående
DN2210R5		2182mm	993mm	17mm	Standard	Frittstående

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.