


Polyester kompakte veggmonterte skap, UCP/UCPT



Serien med kompakte veggmonterte skap av polyester med enkeltjør, UCP/UCPT, har en beskyttelsesgrad på IP 66/IP 54. Skapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Skapene kan bestilles med vanligjør eller gjennomsiktigjør. Denne skapserien er godt egnet for utendørsinstallasjoner, selv når de utsettes for direkte sollys. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet.

BRANSJESTANDARDE

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

FUNKSJONER

Materiale: Glassfiber-forsterket polyester. UCPT synsområde: Polykarbonat.

Skap: Helstøpt 3 mm tykk. Fire hull for montering rett på veggen. Uten flensåpninger.

Dør: Dør med eller uten vindu og 180° åpning. For UCP/UCPT750 og over leveres en dørstøtte for enklere lukking. Tetning sikres av en ekstrudert enkelt polyuretan-pakning.

Lås: DIN 3 mm innlegg og 90° bevegelse. UCP/UCPT540 og over har tre låsepunkter. Andre låser er tilgjengelige som ekstrautstyr.

Temperaturbestandighet: -25 °C til 70 °C ved sammenhengende bruk (maks. temperaturer opp mot 130 °C).

Karakteristikk: Selv-slukkende og halogen-fri. Dobbelt isolert i henhold til EN61439-1. Isolasjonsspenning $U_i = 1000 \text{ V ac}$, 1500 V dc.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 66, TYPE 4, 4X, 12, 13 for UCP unntatt UCP320 og UCP430 IP65. IP54 TYPE 12 for UCPT. Støtbeskyttelse IK 08 (IK 07 for skap med gjennomsiktigjør UCPT).

Godkjenninger: CE, GOST. For CSA og cULus_UL Listed godkjenninger gjelder for skap med tettjør. For andre godkjenninger kontakt vårt salgskontor.

Overflatebehandling: RAL 7035, innfarget råmateriale.

Levering: Skap medjør, monteringsskruer for monteringsplaten, og en selvklebende regnremse.


Nota: UCP320, UCP430 og UCP540 leveres med dørene umontert inne i forpakningen.

Materiale:	Polyester
Overflate:	Glatt
Farge:	Lys grå
Fargekode:	RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Dørtype	Antall låser
UCP1080	2519219	1035mm	835mm	300mm	Standard	3
UCP320	2519220	315mm	215mm	170mm	Standard	1
UCP430	2519221	415mm	315mm	170mm	Standard	1
UCP540	2519222	515mm	415mm	230mm	Standard	3
UCP640	2519223	615mm	415mm	230mm	Standard	3
UCP750	2519224	735mm	535mm	270mm	Standard	3
UCP860	2519225	835mm	635mm	300mm	Standard	3
UCPT1080	2519226	1035mm	835mm	300mm	Gjennomsiktig	3
UCPT430	2519227	415mm	315mm	170mm	Gjennomsiktig	1
UCPT540	2519228	515mm	415mm	230mm	Gjennomsiktig	3
UCPT640	2519229	615mm	415mm	230mm	Gjennomsiktig	3
UCPT750	2519230	735mm	535mm	270mm	Gjennomsiktig	3
UCPT860	2519231	835mm	635mm	300mm	Gjennomsiktig	3

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

