


Polyester Modular enkeltdørskap, UDP / UDPT



Serien med modulbaserte veggmonterte skap av polyester, UCP/UCPT, har en beskyttelsesgrad på IP 65/54. Skapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Skapene kan bestilles med vanlig dør eller gjennomsiktig dør. Flere skap kan kombineres for å utvide bredden eller dybden, for eksempel for å få plass til store komponenter og vedlikeholde intern kommunikasjon. Denne skapserien er godt egnet for utendørsinstallasjoner, selv når de utsettes for direkte sollys. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet.

BRANSJESTANDARDS

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

FUNKSJONER

Materiale: Glassfiber-forsterket polyester. UDPT synsområde: Polykarbonat.

Skap: Modulstøpt, med monteringshull bak. Montering rett på veggen ved hjelp av veggmonteringsbraketter, til en pøle ved hjelp av UPM, eller til gulvet ved hjelp av sokkelen UPP eller DIN-base UAF og UMPS. For skap med enkel dør, er forseglingen sikret ved en EPDM CR pakning limt på rammen.

Dør: Fluktmontert dør med eller uten vindu og 100° åpning. For større størrelser leveres en dørstøtte for enklere lukking. Forsegling av vindusdører er sikret med en polyuretanpakning.

Lås: Pre-montert håndtak egnet for alle typer halvsylinderlåser (standard dybde 40 mm). Fem låsepunkter (tre punkter i 500 mm brede skap).

Temperaturbestandighet: -25 °C til 70 °C ved sammenhengende bruk (maks. temperaturer opp mot 130 °C).

Karakteristikk: Selv-slukkende og halogen-fri. Dobbeltisolert i henhold til EN61439-1. Isolasjonsspenning $U_i = 1000 \text{ V ac}$, 1500 V dc .

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 65 | TYPE 4, 4X, 12, 13 for vanlige skap med enkeltdør. IP 54 | TYPE 3, 3R, 3S for skap med gjennomsiktig dør. Slagfasthet IK 10. IK 07 for skap med gjennomsiktig dør.

Godkjenninger: CE, CSA, GOST. cULus_UL oppført for skap med enkeltdør. For ytterligere godkjenninger kan du kontakte nVent HOFFMANs salgsavdeling.

Overflatebehandling: RAL 7035, innfarget råmateriale.


Levering: Skap med dør, monteringskruser for monteringsplaten, og veggmonteringsbraketter. (Lås sylinder er ikke inkludert i leveransen).

Farge: Lys grå
Materiale: Polyester; Polykarbonat

Fargekode: RAL 7035
Overflate: Glatt

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Dørtype	Dørantall	Vekt
UDP10075	1000mm	750mm	320mm	Standard	1	29kg
UDPT7550	750mm	500mm	320mm	Gjennomsiktig	1	18kg
UDP12575	1250mm	750mm	320mm	Standard	1	32kg
UDP10050	1000mm	500mm	320mm	Standard	1	22.3kg
UDPT10050	1000mm	500mm	320mm	Gjennomsiktig	1	22.1kg
UDP7550	750mm	500mm	320mm	Standard	1	18kg
UDPT5050	500mm	500mm	320mm	Gjennomsiktig	1	14.6kg
UDPT10075	1000mm	750mm	320mm	Gjennomsiktig	1	27.3kg
UDP75100	750mm	1000mm	320mm	Standard	1	28kg
UDP5050	500mm	500mm	320mm	Standard	1	14.4kg
UDP100100	1000mm	1000mm	320mm	Standard	1	34.2kg
UDPT7575	750mm	750mm	320mm	Gjennomsiktig	1	31.9kg
UDP7575	750mm	750mm	320mm	Standard	1	24kg
UDPT5075	500mm	750mm	320mm	Gjennomsiktig	1	14.8kg
UDPT12575	1250mm	750mm	320mm	Gjennomsiktig	1	31.9kg
UDP5075	500mm	750mm	320mm	Standard	1	18.2kg



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE