

Stikkontakt med integrert sikring, LPS


Strømuttak som er lett å montere på en DIN-skinne, for tilfeller når det må kobles til eksternt utstyr.

BRANSJESTANDARDER

cULus_UL listed

CE

GOST



FUNKSJONER

Beskrivelse: Stikkontakt for DIN-skinne montering. Tilkobling med klembøyle for enkel og rask tilkobling.

Dimensjoner: 92 × 62 × 48 mm.

Tilkobling: 3 pressklemmer for flertrådet og massiv ledning 0.5 - 2.5 mm². Integert sikring 6.3 A, 5 × 20 mm.

Overflatebehandling: Lys grå.

Materiale: Plastikk UL94V0.

Pakning: 1 stk.

Farge: Lys grå
Materiale: Plast
Fargekode: RAL 7035
Overflate: Glatt

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kontakttype	Vekt
LPS10FR	92mm	62mm	48mm	Type F	120kg
LPS10	92mm	62mm	48mm	SCHUKO	120kg
LPS10USA	92mm	62mm	48mm	Type A	120kg
LPS10UK	92mm	62mm	48mm	Type G	120kg

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kontakttype	Vekt
LPS10CH	92mm	62mm	48mm	Switzerland	120kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE