

Regnhus, MSST

Regnhetta i rustfritt stål gir ly til utstyret med et skråtak, og beskytter monterte komponenter mot vann som kan dryppe inn i skapet når døren åpnes.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Monteres som ekstra beskyttelse på skap i rustfritt stål. Taket har en liten helling og dryppelist.

Materiale: 1,5 mm rustfritt stål AISI 304 / AISI 316L.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.



Overflate: Børstet

Tykkelse: 1.5mm

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Produktserie	Kapslingsmateriale
MSST0640N	400mm	600mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST0640N-316	400mm	600mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST0650N	500mm	600mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST0650N-316	500mm	600mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST0660N	600mm	600mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST0660N-316	600mm	600mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST0840N	400mm	800mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST0840N-316	400mm	800mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST0850N	500mm	800mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST0850N-316	500mm	800mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST0860N	600mm	800mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST0860N-316	600mm	800mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Produktserie	Kapslingsmateriale
MSST1040N	400mm	1000mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST1040N-316	400mm	1000mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST1050N	500mm	1000mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST1050N-316	500mm	1000mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST1060N	600mm	1000mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST1060N-316	600mm	1000mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST1240N	400mm	1200mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST1240N-316	400mm	1200mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål

Table 2/2

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Produktserie	Kapslingsmateriale
MSST1250N	500mm	1200mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST1250N-316	500mm	1200mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST1260N	600mm	1200mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST1260N-316	600mm	1200mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST1640N	400mm	1600mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST1640N-316	400mm	1600mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

