

Regnhus, MSST

Regnhetta i rustfritt stål gir ly til utstyret med et skråtak, og beskytter monterte komponenter mot vann som kan dryppe inn i skapet når døren åpnes.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Monteres som ekstra beskyttelse på skap i rustfritt stål. Taket har en liten helling og dryppelist.

Materiale: 1,5 mm rustfritt stål AISI 304 / AISI 316L.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.



Tykkelse: 1.5mm

Overflate: Børstet

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Produktserie	Kapslingsmateriale
MSST0650N-316	500mm	600mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST0640N-316	400mm	600mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST0860N	600mm	800mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST1060N	600mm	1000mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST0850N-316	500mm	800mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST1260N-316	600mm	1200mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST0650N	500mm	600mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST1060N-316	600mm	1000mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST0850N	500mm	800mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST1260N	600mm	1200mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST1040N-316	400mm	1000mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST1240N	400mm	1200mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Produktserie	Kapslingsmateriale
MSST0840N-316	400mm	800mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST0840N	400mm	800mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST1250N-316	500mm	1200mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST0660N	600mm	600mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST1240N-316	400mm	1200mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST0660N-316	600mm	600mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST1250N	500mm	1200mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST1050N	500mm	1000mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål

Table 2/2

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Produktserie	Kapslingsmateriale
MSST1640N	400mm	1600mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST0640N	400mm	600mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST1050N-316	500mm	1000mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST1040N	400mm	1000mm	72mm	Rustfritt stål 304	Frittstående	Lakkert stål
MSST0860N-316	600mm	800mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål
MSST1640N-316	400mm	1600mm	72mm	Rustfritt stål 316	Frittstående	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE