


Vifteenhhet for tak, klar til bruk



Denne filterviften for tak, RFU, har en beskyttelsesgrad på enten IP 33 eller 54. Den kan installeres på skapets tak, og er enkel å installere med en klikk-på-funksjonen. Dermed er det ikke nødvendig å bruke noe av overflaten på døren. Komponentfeil og produksjonsstans elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Filterviftens pålitelige motor garanterer konstant ventilasjon uansett hvilket skap viften er installert i.

BRANSJESTANDARDS

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

FUNKSJONER

Beskrivelse: Takvifte enhet for montering på toppen av et skap og gir tvungen ventilasjon. Enheten er lett å installere med et kvikk feste system, og det påkrevde utsparringen er den samme for de forskjellige strømnings verdiene. Filtrerings effektiviteten er på 81% for IP 54 typen.

Materiale: Lakkert stål, og innjesert-formet termoplast (ABS-FR) selv-slukkende, UL94VO.

Temperaturområde: -15 °C to +55 °C.

Type tilkobling: Terminal.

Overflatebehandling: RAL 7035.

Pakning: Én takvifteenhhet.

Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation

The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow

Temperature range: -15 °C to +55 °C

Bearing Type: Ball

Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat

Farge:	Lys grå
Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Pulverbelagt
Fargekode:	RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Fri luftstrøm	Høyde	Bredde	Dybde	Utkoblingsstørrelse	Nominell spenning
RFU5015R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU5003R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5005R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5013R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU10003R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU10015R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU7005R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7013R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10013R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU7003R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7015R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10005R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFUM0710					291 x 291mm	
RFUM05					291 x 291mm	

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Tilføy ventilerte CVB bunnplater og ventilerte sokler.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE