


Vifteenhet for tak, klar til bruk



Denne filterviften for tak, RFU, har en beskyttelsesgrad på enten IP 33 eller 54. Den kan installeres på skapets tak, og er enkel å installere med en klikk-på-funksjonen. Dermed er det ikke nødvendig å bruke noe av overflaten på døren. Komponentfeil og produksjonsstans elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Filterviftens pålitelige motor garanterer konstant ventilasjon uansett hvilket skap viften er installert i.

BRANSJESTANDARDER

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

FUNKSJONER

Beskrivelse: Takvifte enhet for montering på toppen av et skap og gir tvungen ventilasjon. Enheten er lett å installere med et kvikk feste system, og det påkrevde utsparringen er den samme for de forskjellige strømnings verdiene. Filtrerings effektiviteten er på 81% for IP 54 typen.

Materiale: Lakkert stål, og innjesert-formet termoplast (ABS-FR) selv-slukkende, UL94VO.

Temperaturområde: -15 °C to +55 °C.

Type tilkobling: Terminal.

Overflatebehandling: RAL 7035.

Pakning: Én takvifteenhet.

Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation

The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow

Temperature range: -15 °C to +55 °C

Bearing Type: Ball

Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat

Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Farge: Lys grå
Fargekode: RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Fri luftstrøm	Høyde	Bredde	Dybde	Utkoblingsstørrelse
RFU10003R5	4913384	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm
RFU10005R5	4913385	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm
RFU10013R5	4913386	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm
RFU10015R5	4913387	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm
RFU5003R5	4913388	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm
RFU5005R5	4913389	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm
RFU5013R5	4913390	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm
RFU5015R5	4913391	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm
RFU7003R5	4913392	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm
RFU7005R5	4913393	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm
RFU7013R5	4913394	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm
RFU7015R5	4913395	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm
RFUM05						291 x 291mm
RFUM0710						291 x 291mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Tilføy ventilerte CVB bunnplater og ventilerte sokler.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.