

Profiler for kabelinnføring, SCE



Denne klikk på-seksjonsprofilen har en forhåndsmontert pakning som forsegler tomrommet rundt kabler lagt mellom bunnplatene. Dette opprettholder skapets beskyttelsesgrad.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For tetting av kabelinnføringen mellom flensplatene. Danner en tett forsegling rundt kablene og fyller igjen åpninger for å hindre at støv trenger inn. Skummet er forhåndsfestet i seksjonsprofilen som enkelt kan monteres i bunnplatene takket være klikkfestet. Et alternativ til pakningssettet BG01 for bunnplate.

Materiale: Stangpresset PVC-seksjonsprofil. Pakning: klebende skum med tverrsnitt på 30 x 25 mm.

Pakning: Ett sett bestående av to seksjonsprofiler med skumgummi med klikkfeste.

Materiale: PVC
Overflate: Glatt og matt
Farge: Svart
Tykkelse: 1.2mm

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale	For montering
SCE1000	2411948	30mm	1000mm	20mm	PVC	I dybden
SCE1200	2411949	30mm	1200mm	20mm	PVC	I dybden
SCE600	2411950	30mm	600mm	20mm	PVC	I dybden
SCE800	2411951	30mm	800mm	20mm	PVC	I dybden
SCE1000R		30mm	1000mm	20mm	PVC	I bakerste stilling
SCE1200R		30mm	1200mm	20mm	PVC	I bakerste stilling
SCE600R		30mm	600mm	20mm	PVC	I bakerste stilling
SCE800R		30mm	800mm	20mm	PVC	I bakerste stilling

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.