

Sidedører, DNS



Du får lett tilgang til utstyret montert på for- og baksiden ved å montere en sidedør på et skap. Dette er spesielt nyttig når monteringsplater er montert bakside mot bakside.

FUNKSJONER

Beskrivelse: I stedet for sideplaten SPM. For enkel tilgang til utstyret inne i skapet eller når skap er montert rygg til rygg. Lås: Standard DIN 3 mm lås som muliggjør alle alternativer for lås. Dør-ramme valgfritt.

Materiale: 2 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Pakning: 1 dør inklusive monteringsramme.

Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Farge: Lys grå
Fargekode: RAL 7035
Tykkelse: 2mm

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Kapslingsmateriale
DNS1805R5	2411245	1782mm	493mm	51mm	Frittstående	Lakkert stål
DNS1806R5	2411246	1782mm	593mm	51mm	Frittstående	Lakkert stål
DNS2005R5	2411247	1982mm	493mm	51mm	Frittstående	Lakkert stål
DNS2006R5	2411248	1982mm	593mm	51mm	Frittstående	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.