

Sidedører, DNS



Du får lett tilgang til utstyret montert på for- og baksiden ved å montere en sidedør på et skap. Dette er spesielt nyttig når monteringsplater er montert bakside mot bakside.

FUNKSJONER

Beskrivelse: I stedet for sideplaten SPM. For enkel tilgang til utstyret inne i skapet eller når skap er montert rygg til rygg. Lås: Standard DIN 3 mm lås som muliggjør alle alternativer for lås. Dør-ramme valgfritt.

Materiale: 2 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Pakning: 1 dør inklusive monteringsramme.

Tykkelse: 2mm
Farge: Lys grå
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Fargekode: RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Kapslingsmateriale
DNS2005R5	1982mm	493mm	51mm	Frittstående	Lakkert stål
DNS1806R5	1782mm	593mm	51mm	Frittstående	Lakkert stål
DNS2006R5	1982mm	593mm	51mm	Frittstående	Lakkert stål
DNS1805R5	1782mm	493mm	51mm	Frittstående	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE