

Sidepaneler rustfritt stål, SPMS

Disse sidepanelene beskytter mot inntrengning, dermed kan de elektriske komponentene fungere uten forstyrrelser, og medarbeidere beskyttes mot uhell.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Rustfrie stål paneler. Forseglet med en ekstrudert polyuretanpakning i én del og montert med åtte skruer og nye patenterte holdere.

Tetthetsgrad: IP 55 | TYPE 12, 13 i kombinasjon med MCSS. IP66 | TYPE 4X, 12 i kombinasjon med MCSS-HP.

Pakning: 2 paneler.

Materiale: 1.5 mm AISI 304 / AISI 316L pre-slipt rustfritt stål.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Tykkelse: 1.5mm
Overflate: Børstet

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Kapslingsmateriale	Materiale
SPMS1804-316	1764mm	18mm	400mm	Frittstående	Rustfritt stål	Rustfritt stål, 316
SPMS1805	1764mm	18mm	462mm	Frittstående	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304
SPMS2006	1964mm	18mm	562mm	Frittstående	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304
SPMS1805-316	1764mm	18mm	462mm	Frittstående	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
SPMS2006-316	1964mm	18mm	562mm	Frittstående	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
SPMS1804	1764mm	18mm	400mm	Frittstående	Rustfritt stål	Rustfritt stål, 304

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE