

Sidesokler mildt stål, PS



Sokkelen gir mer plass til utstyr, og avdekkes med disse panelene for å hindre tilgang.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Sideplater for dekking av åpninger i dybden av sokkelen PF. Dobbeltbrettede plater for maksimal styrke. Kompatibler med både den kombinerbare og den kompakte gulvskap serien.

Materiale: 1,5 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7022 strukturpulverlakk.

Pakning: 2 plater. Monteringsutstyr inkludert i PF/PV.

Tykkelse: 1.5mm
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Fargekode: RAL 7022
Farge: Umbragrå

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Kapslingsmateriale
PS2100	200mm	999mm	27mm	Frittstående	Lakkert stål
PS1060	100mm	600mm	27mm	Frittstående	Lakkert stål
PS2080	200mm	800mm	27mm	Frittstående	Lakkert stål
PS1040	100mm	400mm	27mm	Frittstående	Lakkert stål
PS2050	200mm	500mm	27mm	Frittstående	Lakkert stål
PS1080	100mm	800mm	27mm	Frittstående	Lakkert stål
PS2030	200mm	300mm	27mm	Frittstående	Lakkert stål
PS1100	100mm	999mm	27mm	Frittstående	Lakkert stål
PS2040	200mm	400mm	27mm	Frittstående	Lakkert stål
PS2060	200mm	600mm	27mm	Frittstående	Lakkert stål
PS1050	100mm	500mm	27mm	Frittstående	Lakkert stål
PS1030	100mm	300mm	27mm	Frittstående	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE