

Sidesokler rustfritt stål, PSS



Disse sidepanelene til sokler kan lukke rommet under skapet, om ønskelig.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Sidepaneler til å dekke åpninger i dybden av PFS-sokkelen. Dobbelt brettede paneler for maksimal styrke. Kompatibel med både den kombinerbare og den kompakte gulskapserien i rustfritt stål.

Materiale: AISI 304 / AISI 316L forhåndsslipt rustfritt stål.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Pakning: 2 paneler. Montasje tilbehør inkludert med PFS.

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Materiale	Kapslingsmateriale
PSS1040-316	100mm	400mm	27mm	Frittstående	Rustfritt stål 316	Lakkert stål, Rustfritt stål
PSS1050	100mm	500mm	27mm	Frittstående	Rustfritt stål 304	Lakkert stål, Rustfritt stål
PSS1080-316	100mm	800mm	27mm	Frittstående	Rustfritt stål 316	Lakkert stål, Rustfritt stål
PSS1100-316	100mm	999mm	27mm	Frittstående	Rustfritt stål 316	Lakkert stål, Rustfritt stål
PSS2050	200mm	500mm	27mm	Frittstående	Rustfritt stål 304	Lakkert stål, Rustfritt stål
PSS2060-316	200mm	600mm	27mm	Frittstående	Rustfritt stål 316	Lakkert stål, Rustfritt stål
PSS2040	200mm	400mm	27mm	Frittstående	Rustfritt stål 304	Lakkert stål, Rustfritt stål
PSS2050-316	200mm	500mm	27mm	Frittstående	Rustfritt stål 316	Lakkert stål, Rustfritt stål
PSS2080-316	200mm	800mm	27mm	Frittstående	Rustfritt stål 316	Lakkert stål, Rustfritt stål
PSS1060	100mm	600mm	27mm	Frittstående	Rustfritt stål 304	Lakkert stål, Rustfritt stål
PSS2040-316	200mm	400mm	27mm	Frittstående	Rustfritt stål 316	Lakkert stål, Rustfritt stål
PSS2060	200mm	600mm	27mm	Frittstående	Rustfritt stål 304	Lakkert stål, Rustfritt stål
PSS1060-316	100mm	600mm	27mm	Frittstående	Rustfritt stål 316	Lakkert stål, Rustfritt stål
PSS2100-316	200mm	999mm	27mm	Frittstående	Rustfritt stål 316	Lakkert stål, Rustfritt stål
PSS1040	100mm	400mm	27mm	Frittstående	Rustfritt stål 304	Lakkert stål, Rustfritt stål
PSS1050-316	100mm	500mm	27mm	Frittstående	Rustfritt stål 316	Lakkert stål, Rustfritt stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE