


Enkel beskyttelse kabler inngang for veggmonterte skap, CES



Kabelflensen av gummi er lett å montere, og kabler og rør kan enkelt føres igjennom i riktig vinkel uten å måtte bruke verktøy. Dette sørger for at skapets beskyttelsesgrad opprettholdes.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Enkel gummitetning produsert i et gummi-liknende materiale. Installasjonen krever ikke verktøy. Den "utpressede" membranen er en permanent pakning inntill den blir penetrert av en kabel eller et rør, og du vil alltid ha en rund åpning og IP graden beholdes. Den er utstyrt med med en sokk som tetter igjen rundt kabelen og gjør det mulig for den å bli flyttet rundt som en "joy-stick" i åpningen uten å skade IP graden, så den virker ekstremt godt med kabler passerende gjennom i en vinkel. Passende for hull i et materiale på 0,5 mm til 4,5 mm tykkelse.

Materiale: TPE (termoplast elastisitet), halogen fri.

Temperaturbestandighet: -50°C to +125°C.

Overflatebehandling: RAL 7035.

Tetthetsgrad: IP 67.

The installation does not require tools

The "pushout" membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe

It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a "joy-stick" in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle

Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness


Farge: Lys grå
Fargekode: RAL 7035
Overflate: Glatt
Materiale: Termoplastelastomer

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Høyde (H)	Diameter	Kabeldiameterområde
CES16	11mm	24mm	24mm	4mm min	23.5mm	5 – 10mm
CES25	11mm	33mm	33mm	4mm min	39.5mm	8 – 17mm

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Høyde (H)	Diameter	Kabeldiameterområde
CES20	11mm	28mm	28mm	4mm min	27.5mm	6 – 13mm
CES32	11mm	40mm	40mm	4mm min	39.5mm	12 – 24mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE