

Enkel dør kabinett mild stål, MAS



Serien med veggmonterte skap av lakkert stål med enkeltdør, MAS, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Skapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Denne skapserien er godt egnet for mange forskjellige bruksområder. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet.

BRANSJESTANDARDS

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKSJONER

Skap: Brettet og sveiseskjøtet. Fire hull med 8.5 mm diameter for veggmontering, presset ut med 20.4 mm diameter x 2 mm fordypninger for luftsirkulasjon rundt baksiden av skapet.

Flensåpning: Alle plater er jodet gjennom sin montering, og er utstyrt med en separat jordingsbolt.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10. For montering utendørs anbefales det å bruke en regnhette, ARF og 100 % polyesterlakkbelegg, i tillegg til korrosjonsbeskyttelse. Korrosjonsbestandighet må tas med i beregningen for utendørs og innendørs bruk.

Montasjeplate: Dobbeltbrettet og glir inn i posisjon. Justerbar i dybden i trinn på 25 mm med MPD02- tilbehøret. Leveres utenom skapinnpakningen.

Materiale: Skaphus: 1.2mm lakkert stål for skap med dybde 155mm / 1.4mm for skap med dybde 210mm eller 260mm / 1.5mm for skap med dybde 300mm eller 400mm eller høyde/bredde over 1000mm. Flenseplate: 1.4mm lakkert stål. Dør: 1.2mm lakkert stål / 1.5mm for skap med høyde/bredde 500mm eller mer / 2mm for skap med høyde/bredde 800mm eller mer. Montasjeplate: 2mm galvanisert stål

Lås: nVent HOFFMAN-tilpasset 3 mm lås med dobbelbit, 90° bevegelse og antivibrasjonsmekanisme. To låser for 600 til 800 mm høye skap. Espagnolette-låsing med tre punkter for 1000 mm høye skap og over. Andre innsatser er tilgjengelige som tilbehør.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Dør: Overflatemontert med 130° åpning. Skjulte, avtakbare hengsler med låsebolt. Hengslene kan monteres slik at det er mulig å åpne fra venstre eller høyre side. Innvendige M6-sveisede bolter for å montere dørprofiler MMDP, se levering. Forseglingen sikres av en innsprøytet pakning i polyuretan i én del.

Levering: Skap med dør og monteringsplate (ikke inkludert for artikkelnummer som slutter på PER5). For høyde på 600 mm og høyere, to MMDP-dørmonteringsprofiler. Flensplate(r) med pakning(er), plast dobbelt bit nøkkel 3 mm og

monteringstilbehør. Metallnøkkel, for høyder på 1000 mm eller mer. Jordingsmuligheter.

Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Farge: Lys grå
Fargekode: RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Table 1/6

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse
MAS0202015PER5	2417436	200mm	200mm	155mm	Nei	
MAS0202015R5	2417437	200mm	200mm	155mm	Ja	170 x 150mm
MAS0252015PER5	2417440	250mm	200mm	155mm	Nei	
MAS0252015R5	2417441	250mm	200mm	155mm	Ja	220 x 150mm
MAS0252515PER5	2417442	250mm	250mm	155mm	Nei	
MAS0252515R5	2417443	250mm	250mm	155mm	Ja	220 x 200mm
MAS0302515PER5	2417445	300mm	250mm	155mm	Nei	
MAS0302515R5	2417446	300mm	250mm	155mm	Ja	270 x 200mm
MAS0302521PER5	2417447	300mm	250mm	210mm	Nei	
MAS0302521R5	2417448	300mm	250mm	210mm	Ja	270 x 200mm
MAS0303015PER5	2417449	300mm	300mm	155mm	Nei	
MAS0303015R5	2417450	300mm	300mm	155mm	Ja	270 x 250mm
MAS0303021PER5	2417451	300mm	300mm	210mm	Nei	
MAS0303021R5	2417452	300mm	300mm	210mm	Ja	270 x 250mm
MAS0304021PER5		300mm	400mm	210mm	Nei	
MAS0304021R5		300mm	400mm	210mm	Ja	270 x 330mm
MAS0352515PER5	2417454	350mm	250mm	155mm	Nei	
MAS0352515R5	2417455	350mm	250mm	155mm	Ja	320 x 200mm
MAS0403015PER5	2417456	400mm	300mm	155mm	Nei	
MAS0403015R5	2417457	400mm	300mm	155mm	Ja	370 x 250mm

Table 2/6

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse
MAS0403021PER5	2417458	400mm	300mm	210mm	Nei	
MAS0403021R5	2417459	400mm	300mm	210mm	Ja	370 x 250mm
MAS0404021PER5	2417460	400mm	400mm	210mm	Nei	
MAS0404021R5	2417461	400mm	400mm	210mm	Ja	370 x 350mm
MAS0405021PER5	2417462	400mm	500mm	210mm	Nei	
MAS0405021R5	2417463	400mm	500mm	210mm	Ja	370 x 450mm
MAS0406021PER5	2417464	400mm	600mm	210mm	Nei	

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse
MAS0406021R5	2417465	400mm	600mm	210mm	Ja	370 x 550mm
MAS0503021PER5	2417466	500mm	300mm	210mm	Nei	
MAS0503021R5	2417467	500mm	300mm	210mm	Ja	470 x 250mm
MAS0504015PER5	2417468	500mm	400mm	155mm	Nei	
MAS0504015R5	2417469	500mm	400mm	155mm	Ja	470 x 350mm
MAS0504021PER5	2417470	500mm	400mm	210mm	Nei	
MAS0504021R5	2417471	500mm	400mm	210mm	Ja	470 x 350mm
MAS0504026PER5	2417472	500mm	400mm	260mm	Nei	
MAS0504026R5	2417473	500mm	400mm	260mm	Ja	470 x 350mm
MAS0504030PER5	2417474	500mm	400mm	300mm	Nei	
MAS0504030R5	2417475	500mm	400mm	300mm	Ja	470 x 350mm
MAS0505021PER5	2417476	500mm	500mm	210mm	Nei	
MAS0505021R5	2417477	500mm	500mm	210mm	Ja	470 x 450mm

Table 3/6

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse
MAS0505030PER5	2417478	500mm	500mm	300mm	Nei	
MAS0505030R5	2417479	500mm	500mm	300mm	Ja	470 x 450mm
MAS0604015PER5	2417480	600mm	400mm	155mm	Nei	
MAS0604015R5	2417481	600mm	400mm	155mm	Ja	570 x 350mm
MAS0604021PER5	2417482	600mm	400mm	210mm	Nei	
MAS0604021R5	2417483	600mm	400mm	210mm	Ja	570 x 350mm
MAS0604026PER5	2417484	600mm	400mm	260mm	Nei	
MAS0604026R5	2417485	600mm	400mm	260mm	Ja	570 x 350mm
MAS0604030PER5	2417486	600mm	400mm	300mm	Nei	
MAS0604030R5	2417487	600mm	400mm	300mm	Ja	570 x 350mm
MAS0605015PER5	2417488	600mm	500mm	155mm	Nei	
MAS0605015R5	2417489	600mm	500mm	155mm	Ja	570 x 450mm
MAS0605021PER5	2417490	600mm	500mm	210mm	Nei	
MAS0605021R5	2417491	600mm	500mm	210mm	Ja	570 x 450mm
MAS0605026PER5	2417492	600mm	500mm	260mm	Nei	
MAS0605026R5	2417493	600mm	500mm	260mm	Ja	570 x 450mm
MAS0605030PER5	2417494	600mm	500mm	300mm	Nei	
MAS0605030R5	2417495	600mm	500mm	300mm	Ja	570 x 450mm
MAS0606021PER5	2417496	600mm	600mm	210mm	Nei	
MAS0606021R5	2417497	600mm	600mm	210mm	Ja	570 x 550mm

Table 4/6

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse
MAS0606030PER5	2417498	600mm	600mm	300mm	Nei	
MAS0606030R5	2417499	600mm	600mm	300mm	Ja	570 x 550mm
MAS0606040PER5	2417600	600mm	600mm	400mm	Nei	
MAS0606040R5	2417601	600mm	600mm	400mm	Ja	570 x 550mm
MAS0608030PER5	2417602	600mm	800mm	300mm	Nei	
MAS0608030R5	2417603	600mm	800mm	300mm	Ja	570 x 750mm
MAS0705021PER5	2417604	700mm	500mm	210mm	Nei	
MAS0705021R5	2417605	700mm	500mm	210mm	Ja	670 x 450mm
MAS0705026PER5	2417606	700mm	500mm	260mm	Nei	
MAS0705026R5	2417607	700mm	500mm	260mm	Ja	670 x 450mm
MAS0804030PER5	2417608	800mm	400mm	300mm	Nei	
MAS0804030R5	2417609	800mm	400mm	300mm	Ja	770 x 350mm
MAS0806021PER5	2417610	800mm	600mm	210mm	Nei	
MAS0806021R5	2417611	800mm	600mm	210mm	Ja	770 x 550mm
MAS0806026PER5	2417612	800mm	600mm	260mm	Nei	
MAS0806026R5	2417613	800mm	600mm	260mm	Ja	770 x 550mm
MAS0806030PER5	2417614	800mm	600mm	300mm	Nei	
MAS0806030R5	2417615	800mm	600mm	300mm	Ja	770 x 550mm
MAS0806040PER5	2411574	800mm	600mm	400mm	Nei	
MAS0806040R5	2417617	800mm	600mm	400mm	Ja	770 x 550mm

Table 5/6

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse
MAS0808021PER5	2417618	800mm	800mm	210mm	Nei	
MAS0808021R5	2417619	800mm	800mm	210mm	Ja	770 x 750mm
MAS0808030PER5	2417621	800mm	800mm	300mm	Nei	
MAS0808030R5	2417623	800mm	800mm	300mm	Ja	770 x 750mm
MAS0808040PER5	2417624	800mm	800mm	400mm	Nei	
MAS0808040R5	2417625	800mm	800mm	400mm	Ja	770 x 750mm
MAS1006026PER5	2417626	1000mm	600mm	260mm	Nei	
MAS1006026R5	2417627	1000mm	600mm	260mm	Ja	970 x 550mm
MAS1006030PER5	2417628	1000mm	600mm	300mm	Nei	
MAS1006030R5	2417629	1000mm	600mm	300mm	Ja	970 x 550mm
MAS1008026PER5	2417630	1000mm	800mm	260mm	Nei	
MAS1008026R5	2417631	1000mm	800mm	260mm	Ja	970 x 750mm
MAS1008030PER5	2417632	1000mm	800mm	300mm	Nei	

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse
MAS1008030R5	2417633	1000mm	800mm	300mm	Ja	970 x 750mm
MAS1008040PER5	2417634	1000mm	800mm	400mm	Nei	
MAS1008040R5	2417635	1000mm	800mm	400mm	Ja	970 x 750mm
MAS1206030PER5	2417636	1200mm	600mm	300mm	Nei	
MAS1206030R5	2417637	1200mm	600mm	300mm	Ja	1170 x 550mm
MAS1208030PER5	2417638	1200mm	800mm	300mm	Nei	
MAS1208030R5	2417639	1200mm	800mm	300mm	Ja	1170 x 750mm


Table 6/6

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse
MAS1208040PER5	2417640	1200mm	800mm	400mm	Nei	
MAS1208040R5	2417641	1200mm	800mm	400mm	Ja	1170 x 750mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

* 1000 mm høye skap og over har tre-punkts låseanordning.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.