

Enkel dør kabinett mild stål, MAS



Serien med veggmonterte skap av lakkert stål med enkeltdør, MAS, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Skapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Denne skapserien er godt egnet for mange forskjellige bruksområder. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet.

BRANSJESTANDARDS

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKSJONER

Skap: Brettet og sveiseskjøtet. Fire hull med 8.5 mm diameter for veggmontering, presset ut med 20.4 mm diameter x 2 mm fordypninger for luftsirkulasjon rundt baksiden av skapet.

Flensåpning: Alle plater er jodet gjennom sin montering, og er utstyrt med en separat jordingsbolt.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10. For montering utendørs anbefales det å bruke en regnhette, ARF og 100 % polyesterlakkbelegg, i tillegg til korrosjonsbeskyttelse. Korrosjonsbestandighet må tas med i beregningen for utendørs og innendørs bruk.

Montasjeplate: Dobbeltbrettet og glir inn i posisjon. Justerbar i dybden i trinn på 25 mm med MPD02- tilbehøret. Leveres utenom skapinnpakningen.

Materiale: Skaphus: 1.2mm lakkert stål for skap med dybde 155mm / 1.4mm for skap med dybde 210mm eller 260mm / 1.5mm for skap med dybde 300mm eller 400mm eller høyde/bredde over 1000mm. Flenseplate: 1.4mm lakkert stål. Dør: 1.2mm lakkert stål / 1.5mm for skap med høyde/bredde 500mm eller mer / 2mm for skap med høyde/bredde 800mm eller mer. Montasjeplate: 2mm galvanisert stål

Lås: nVent HOFFMAN-tilpasset 3 mm lås med dobbelbit, 90° bevegelse og antivibrasjonsmekanisme. To låser for 600 til 800 mm høye skap. Espagnolette-låsing med tre punkter for 1000 mm høye skap og over. Andre innsatser er tilgjengelige som tilbehør.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Dør: Overflatemontert med 130° åpning. Skjulte, avtakbare hengsler med låsebolt. Hengslene kan monteres slik at det er mulig å åpne fra venstre eller høyre side. Innvendige M6-sveisede bolter for å montere dørprofiler MMDP, se levering. Forseglingen sikres av en innsprøytet pakning i polyuretan i én del.

Levering: Skap med dør og monteringsplate (ikke inkludert for artikkelnummer som slutter på PER5). For høyde på 600 mm og høyere, to MMDP-dørmonteringsprofiler. Flensplate(r) med pakning(er), plast dobbelt bit nøkkel 3 mm og

monteringstilbehør. Metallnøkkel, for høyder på 1000 mm eller mer. Jordingsmuligheter.

Farge: Lys grå
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Fargekode: RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Table 1/6						
Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde
MAS1206030PER5	1200mm	600mm	300mm	Nei		
MAS0504021R5	500mm	400mm	210mm	Ja	470 x 350mm	192mm
MAS0302521R5	300mm	250mm	210mm	Ja	270 x 200mm	192mm
MAS0252515PER5	250mm	250mm	155mm	Nei		
MAS1008040R5	1000mm	800mm	400mm	Ja	970 x 750mm	382mm
MAS1006026PER5	1000mm	600mm	260mm	Nei		
MAS0406021PER5	400mm	600mm	210mm	Nei		
MAS0303015PER5	300mm	300mm	155mm	Nei		
MAS0504026PER5	500mm	400mm	260mm	Nei		
MAS1006026R5	1000mm	600mm	260mm	Ja	970 x 550mm	242mm
MAS0405021R5	400mm	500mm	210mm	Ja	370 x 450mm	192mm
MAS0252015R5	250mm	200mm	155mm	Ja	220 x 150mm	137mm
MAS0405021PER5	400mm	500mm	210mm	Nei		
MAS0303015R5	300mm	300mm	155mm	Ja	270 x 250mm	137mm
MAS0404021R5	400mm	400mm	210mm	Ja	370 x 350mm	192mm
MAS1206030R5	1200mm	600mm	300mm	Ja	1170 x 550mm	282mm
MAS0303021PER5	300mm	300mm	210mm	Nei		
MAS0404021PER5	400mm	400mm	210mm	Nei		
MAS0503021R5	500mm	300mm	210mm	Ja	470 x 250mm	192mm
MAS0302515PER5	300mm	250mm	155mm	Nei		

Table 2/6						
Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde
MAS1008030PER5	1000mm	800mm	300mm	Nei		
MAS0504015R5	500mm	400mm	155mm	Ja	470 x 350mm	137mm
MAS0504015PER5	500mm	400mm	155mm	Nei		
MAS1008026R5	1000mm	800mm	260mm	Ja	970 x 750mm	242mm
MAS0302515R5	300mm	250mm	155mm	Ja	270 x 200mm	137mm
MAS1008026PER5	1000mm	800mm	260mm	Nei		
MAS1008030R5	1000mm	800mm	300mm	Ja	970 x 750mm	282mm

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde
MAS0504026R5	500mm	400mm	260mm	Ja	470 x 350mm	242mm
MAS0252515R5	250mm	250mm	155mm	Ja	220 x 200mm	137mm
MAS0504021PER5	500mm	400mm	210mm	Nei		
MAS1006030R5	1000mm	600mm	300mm	Ja	970 x 550mm	282mm
MAS0302521PER5	300mm	250mm	210mm	Nei		
MAS0503021PER5	500mm	300mm	210mm	Nei		
MAS1008040PER5	1000mm	800mm	400mm	Nei		
MAS1006030PER5	1000mm	600mm	300mm	Nei		
MAS0406021R5	400mm	600mm	210mm	Ja	370 x 550mm	192mm
MAS0202015PER5	200mm	200mm	155mm	Nei		
MAS0202015R5	200mm	200mm	155mm	Ja	170 x 150mm	137mm
MAS0504030R5	500mm	400mm	300mm	Ja	470 x 350mm	282mm
MAS1208030R5	1200mm	800mm	300mm	Ja	1170 x 750mm	282mm

Table 3/6

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde
MAS0403015PER5	400mm	300mm	155mm	Nei		
MAS1208040PER5	1200mm	800mm	400mm	Nei		
MAS0403021PER5	400mm	300mm	210mm	Nei		
MAS0505030R5	500mm	500mm	300mm	Ja	470 x 450mm	282mm
MAS1208030PER5	1200mm	800mm	300mm	Nei		
MAS0304021R5	300mm	400mm	210mm	Ja	270 x 330mm	192mm
MAS0303021R5	300mm	300mm	210mm	Ja	270 x 250mm	192mm
MAS0505030PER5	500mm	500mm	300mm	Nei		
MAS0403021R5	400mm	300mm	210mm	Ja	370 x 250mm	192mm
MAS0304021PER5	300mm	400mm	210mm	Nei		
MAS0505021PER5	500mm	500mm	210mm	Nei		
MAS0505021R5	500mm	500mm	210mm	Ja	470 x 450mm	192mm
MAS0352515R5	350mm	250mm	155mm	Ja	320 x 200mm	137mm
MAS1208040R5	1200mm	800mm	400mm	Ja	1170 x 750mm	382mm
MAS0403015R5	400mm	300mm	155mm	Ja	370 x 250mm	137mm
MAS0352515PER5	350mm	250mm	155mm	Nei		
MAS0504030PER5	500mm	400mm	300mm	Nei		
MAS0252015PER5	250mm	200mm	155mm	Nei		
MAS0806040PER5	800mm	600mm	400mm	Nei		
MAS0605030R5	600mm	500mm	300mm	Ja	570 x 450mm	282mm

Table 4/6

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde
MAS0804030R5	800mm	400mm	300mm	Ja	770 x 350mm	282mm
MAS0605030PER5	600mm	500mm	300mm	Nei		
MAS0806021R5	800mm	600mm	210mm	Ja	770 x 550mm	192mm
MAS0605026R5	600mm	500mm	260mm	Ja	570 x 450mm	242mm
MAS0806030R5	800mm	600mm	300mm	Ja	770 x 550mm	282mm
MAS0806026PER5	800mm	600mm	260mm	Nei		
MAS0605026PER5	600mm	500mm	260mm	Nei		
MAS0605021R5	600mm	500mm	210mm	Ja	570 x 450mm	192mm
MAS0806030PER5	800mm	600mm	300mm	Nei		
MAS0606040R5	600mm	600mm	400mm	Ja	570 x 550mm	382mm
MAS0808030PER5	800mm	800mm	300mm	Nei		
MAS0705021PER5	700mm	500mm	210mm	Nei		
MAS0705021R5	700mm	500mm	210mm	Ja	670 x 450mm	192mm
MAS0808030R5	800mm	800mm	300mm	Ja	770 x 750mm	282mm
MAS0608030R5	600mm	800mm	300mm	Ja	570 x 750mm	282mm
MAS0705026PER5	700mm	500mm	260mm	Nei		
MAS0806026R5	800mm	600mm	260mm	Ja	770 x 550mm	242mm
MAS0808040PER5	800mm	800mm	400mm	Nei		
MAS0608030PER5	600mm	800mm	300mm	Nei		
MAS0808021R5	800mm	800mm	210mm	Ja	770 x 750mm	192mm

Table 5/6

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde
MAS0606021PER5	600mm	600mm	210mm	Nei		
MAS0606040PER5	600mm	600mm	400mm	Nei		
MAS0705026R5	700mm	500mm	260mm	Ja	670 x 450mm	242mm
MAS0804030PER5	800mm	400mm	300mm	Nei		
MAS0606030R5	600mm	600mm	300mm	Ja	570 x 550mm	282mm
MAS0808040R5	800mm	800mm	400mm	Ja	770 x 750mm	382mm
MAS0808021PER5	800mm	800mm	210mm	Nei		
MAS0606030PER5	600mm	600mm	300mm	Nei		
MAS0606021R5	600mm	600mm	210mm	Ja	570 x 550mm	192mm
MAS0806040R5	800mm	600mm	400mm	Ja	770 x 550mm	382mm
MAS0806021PER5	800mm	600mm	210mm	Nei		
MAS0604015PER5	600mm	400mm	155mm	Nei		
MAS0605015PER5	600mm	500mm	155mm	Nei		

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde
MAS0605015R5	600mm	500mm	155mm	Ja	570 x 450mm	137mm
MAS0605021PER5	600mm	500mm	210mm	Nei		
MAS0604015R5	600mm	400mm	155mm	Ja	570 x 350mm	137mm
MAS0604021PER5	600mm	400mm	210mm	Nei		
MAS0604021R5	600mm	400mm	210mm	Ja	570 x 350mm	192mm
MAS0604030R5	600mm	400mm	300mm	Ja	570 x 350mm	282mm
MAS0604026PER5	600mm	400mm	260mm	Nei		


Table 6/6

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde
MAS0604030PER5	600mm	400mm	300mm	Nei		
MAS0604026R5	600mm	400mm	260mm	Ja	570 x 350mm	242mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

* 1000 mm høye skap og over har tre-punkts låseanordning.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE