

Endørs kabinett rustfritt stål, ASR



Serien med veggmonterte skap av rustfritt stål med enkeltdør, ASR, har en beskyttelsesgrad på IP 66 og er lagerført i mange forskjellige størrelser. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Dette skapet er godt egnet for bransjer som næringsmiddel- og legemiddelindustrien, samt nesten alle andre miljøer, avhengig av grad.

BRANSJESTANDARDS

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKSJONER

Materiale: AISI 304L / AISI 316L forhåndsslipt rustfritt stål. Hus: 1.5 mm. Dør til AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm. Dør til AISI 316L: 2 mm. Monteringsplate: 2 mm galvanisert stål.

Skap: Brettet og sømsveiset. Hvert hjørne på baksiden av skapet er lasermerket for å vise nøyaktig hvor du skal bore hull og feste AWS-veggmonteringsbraketter. Dette forenkler installasjonen.

Dør: Hjørnet er formet i ett stykke. Overflatemontert med 130° åpning. Skjulte hengsler i rustfritt stål AISI 304 med avtakbar bolt. Kan monteres slik at det er mulig å åpne fra venstre eller høyre side. Forseglingen sikres av en innsprøytet pakning i polyuretan eller en innsprøytet pakning i silikon. Innvendige M6-sveisede bolter for å montere valgfrie dørprofiler MMDP.

Lås: nVent HOFFMAN-tilpasset zamak-lås på 3 mm med dobbelbit, 90° bevegelse og antivibrasjonsmekanisme. To låser for 600 til 800 mm høye skap. Espagnolette-låsing med tre punkter eller tre låser for skap på 1000 mm og over. Lås i rustfritt stål og andre versjoner er tilgjengelige som tilbehør.

Montasjeplate: Festes på M8 bolter sveiset til baksiden av skapet. I skap med høyde eller bredde på 800 mm eller mer, har montasjebrettet en brett på alle 4 sidene for ekstra soliditet. Ved hjelp av AMG-tilbehøret kan monteringsbrettet justeres i dybden.

Kabel inngang: Som standard ingen flensåpninger for å maksimere tetning og rene linjer.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Levering: Skap med dør, monteringsplate, nøkkel med dobbel plastbit på 3 mm og monteringsstilbehør. Metallnøkkel, for høyder på 1000 mm eller mer.

Tilleggsinformasjon: Det anbefales bruk av utstyr for termisk styring, ventilasjon og regnhetter utendørs og i tøffe omgivelser. Se avsnittet om generelt tilbehør og teknisk kapittel for ekstra informasjon. Ved utendørs installasjoner anbefaler vi å bruke ADA/EDAS Trykkompensasjonsplugg.

Karosseritykkelse: 1.5mm
Overflate: Børstet

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Pakning	Materiale	Maks. monteringsdybde
ASR0808030-316	800mm	800mm	300mm	Silisium	Rustfritt stål 316	282mm
ASR0505021-316	500mm	500mm	210mm	Silisium	Rustfritt stål 316	192mm
ASR0403021-316	400mm	300mm	210mm	Silisium	Rustfritt stål 316	192mm
ASR0608030	600mm	800mm	300mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	282mm
ASR0362415	360mm	240mm	150mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	132mm
ASR0243615	240mm	360mm	150mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	132mm
ASR1208030-316	1200mm	800mm	300mm	Silisium	Rustfritt stål 316	282mm
ASR0606030-316	600mm	600mm	300mm	Silisium	Rustfritt stål 316	282mm
ASR0604021	600mm	400mm	210mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	192mm
ASR0403021	400mm	300mm	210mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	192mm
ASR1208030	1200mm	800mm	300mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	282mm
ASR0242415	240mm	240mm	150mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	132mm
ASR0182415-316	180mm	240mm	150mm	Silisium	Rustfritt stål 316	132mm
ASR0604021-316	600mm	400mm	210mm	Silisium	Rustfritt stål 316	192mm
ASR0403015-316	400mm	300mm	150mm	Silisium	Rustfritt stål 316	132mm
ASR0362415-316	360mm	240mm	150mm	Silisium	Rustfritt stål 316	132mm
ASR0606030	600mm	600mm	300mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	282mm
ASR1008030-316	1000mm	800mm	300mm	Silisium	Rustfritt stål 316	282mm
ASR0606021	600mm	600mm	210mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	192mm
ASR1008030	1000mm	800mm	300mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	282mm

Table 2/3

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Pakning	Materiale	Maks. monteringsdybde
ASR0606021-316	600mm	600mm	210mm	Silisium	Rustfritt stål 316	192mm
ASR0242415-316	240mm	240mm	150mm	Silisium	Rustfritt stål 316	132mm
ASR0403015	400mm	300mm	150mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	132mm
ASR0806021-316	800mm	600mm	210mm	Silisium	Rustfritt stål 316	192mm
ASR0302015	300mm	200mm	150mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	132mm
ASR1408040	1400mm	800mm	400mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	382mm


Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Pakning	Materiale	Maks. monteringsdybde
ASR0806021	800mm	600mm	210mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	192mm
ASR0504021	500mm	400mm	210mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	192mm
ASR0243615-316	240mm	360mm	150mm	Silisium	Rustfritt stål 316	132mm
ASR0404021-316	400mm	400mm	210mm	Silisium	Rustfritt stål 316	192mm
ASR0182415	180mm	240mm	150mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	132mm
ASR0808030	800mm	800mm	300mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	282mm
ASR0806030	800mm	600mm	300mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	282mm
ASR0504021-316	500mm	400mm	210mm	Silisium	Rustfritt stål 316	192mm
ASR0806030-316	800mm	600mm	300mm	Silisium	Rustfritt stål 316	282mm
ASR1208040-316	1200mm	800mm	400mm	Silisium	Rustfritt stål 316	382mm
ASR0406021	400mm	600mm	210mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	192mm
ASR0302015-316	300mm	200mm	150mm	Silisium	Rustfritt stål 316	132mm
ASR0404021	400mm	400mm	210mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	192mm
ASR0505021	500mm	500mm	210mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	192mm

Table 3/3

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Pakning	Materiale	Maks. monteringsdybde
ASR0608030-316	600mm	800mm	300mm	Silisium	Rustfritt stål 316	282mm
ASR1208040	1200mm	800mm	400mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	382mm
ASR0406021-316	400mm	600mm	210mm	Silisium	Rustfritt stål 316	192mm
ASR1408040-316	1400mm	800mm	400mm	Silisium	Rustfritt stål 316	382mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

*Skap som er 1000 mm høye eller høyere har tre punkts espagnolette-låsesystem eller tre låser.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE