

Split bunnplater rustfritt stål, CBPS

En delt bunnplate gir fleksible muligheter for å legge kabler, og gjør at du ikke trenger individuelle kabelflenser. Beskyttelsesgraden opprettholdes ved å bruke en separat pakning.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Passer til en standard en dels bunn plate, gjør det mulig med direkte kabelgjennomføring. For å oppnå perfekt forsegling rundt kablene, bruk paknings settet BG01.

Materiale: AISI 304 / AISI 316L pre-slipt rustfritt stål.

Bunnplater: 1,5 mm.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Pakning: 1 sett av to delt bunn plate.

Tykkelse: 1.5mm
Overflate: Børstet

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale	Materiale
CBPS1050	25mm	1000mm	500mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304
CBPS0860	25mm	800mm	600mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304
CBPS0860-316	25mm	800mm	600mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
CBPS0850-316	25mm	800mm	500mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
CBPS0650	25mm	600mm	500mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304
CBPS0640-316	25mm	600mm	400mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
CBPS1040	25mm	1000mm	400mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304
CBPS0850	25mm	800mm	500mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304
CBPS1040-316	25mm	1000mm	400mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
CBPS0840-316	25mm	800mm	400mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
CBPS0840	25mm	800mm	400mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304
CBPS0650-316	25mm	600mm	500mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
CBPS0640	25mm	600mm	400mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304
CBPS1050-316	25mm	1000mm	500mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
CBPS1060	25mm	1000mm	600mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale	Materiale
CBPS0660-316	25mm	600mm	600mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
CBPS1060-316	25mm	1000mm	600mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
CBPS0660	25mm	600mm	600mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For skap på 1200 mm & 1600 mm brede, bruk 2x600 mm & 2x800 mm brede bunn plater.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE