


Kompakt skap i rustfritt stål med dobbeltdør, EKDS



Serien med kompakte gulvskap av rustfritt stål med dobbeltdør, EKDS, har en beskyttelsesgrad på IP 55. Gulvskapene er ideelle for installasjon i områder med begrenset plass, hvor en enkeltdør tar opp for mye plass i fronten av skapet når døren åpnes. Dørenes lastekapasitet øker også da den fordeles over to dører. Med en beskyttelsesgrad på IP 55 er komponentene inne i skapet godt beskyttet. Det gjør skapet godt egnet for nesten alle miljøer, avhengig av grad. Versjon med beskyttelsesgrad på IP 66 som individuelle dører med vertikal avdeler er også tilgjengelig.

BRANSJESTANDARDS

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

FUNKSJONER

Materiale: AISI 304L forhåndsslipt rustfritt stål / AISI 316L. Hus og avtakbart bakpanel: 1,5 mm. Dør: 2 mm. Bunnplater: 1,5 mm. Monteringsplate: 3 mm galvanisert stål.

Hus: Skaphus i én del. Integrerte dybdeprofiler med hullmønster som gjør monteringsplaten justerbar i dybden.

Dør: Overflate montert med 4 hengsler, inkludert dørramme med 25 mm hullmønster og jordingsbolter. Standarddører kan ikke reverseres.

Bakpanel: Montert med M6 torx-skruer. Standard muligheter for bakdørmontering. Delte bakpaneler i 1600 mm brede skap.

Lås: Espagnolette 4-punkts låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard dobbeltlås med innsats på 3 mm. Standard innsatser, sylindere, løftehåndtak og T-håndtak er tilgjengelig som tilbehør.

Bunnplater: Bunnplate med innsprøytet polyuretanpakning for å sikre maksimal forsegling. To bunnplater følger med for skap med en bredde på 1200 mm eller mer.

Jording: Døren er utstyrt med separate sveisede jordingsbolter, og jording til rammen kan utføres ved hjelp av ECF.

Monteringsplate: Dobbelfalset, glir inn i posisjon. Justerbar i dybden i trinn på 25 mm. Monteringsplate følger med, festet til utsiden av skapemballasjen. Montert innvendig for skap med bredde på 1600 mm. For 1600 mm bred, fyllplate er inkludert.

Behandling: 400 forhåndsslipt rustfritt stål.

Beskyttelse: Dobbeldørversjon, samsvarer med IP 55, TYPE 12, IK 10. Individuelle dører med sveiset vertikal avdeler samsvarer med IP 66, TYPE 4X, 12, IK 10.

Levering: Hus i én del med montert dør og bakpanel, bunnplater og monteringsplate, inkludert jordingsbolter for dør. Leveres på en pall med identisk bredde som skapet for å gjøre tilpassing mulig uten demontering. Monteringsplate er festet til utsiden av skapemballasjen. All emballasje kan resirkuleres.

Bakpanel: Montert med M6 torx-skruer, standard anlegg for montering av bakdør, delte bakpaneler i 1600 mm brede skap

Lås: Espagnolette 4-punkts låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren, standard lås med dobbelbit med 3 mm innsats, standardinnsatser, sylindre, løftehåndtak og T-håndtak er tilgjengelige som tilbehør

Bunnplater: Bunnplate med innsprøytet polyuretanpakning for å sikre maksimal forsegling

Jording: Døren er utstyrt med separate sveisede jordingsbolter, og jording til rammen kan utføres ved hjelp av ECF

Monteringsplate: Dobbelfalset og glir inn i posisjon, justerbar i dybden i trinn på 25 mm, monteringsplaten følger med og er festet på utsiden av skapemballasjen, montert på innsiden for 1600 mm brede skap, for 1600 mm bred, fyllplate er inkludert

Beskyttelse: Versjon med dobbeltdør er i samsvar med IP 55 | TYPE 12 | IK 10, individuelle dører med sveiset vertikal avdeler er i samsvar med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10

Levering: Ett hus med montert dør og bakpanel, bunnplater og monteringsplate, inkludert dørjordingsbolter, levert på en pall som er identisk med bredden på skapet for å tillate montering uten demontering. Monteringsplaten er festet på utsiden av skapemballasjen. All emballasje kan resirkuleres

Karosseritykkelse: 1.5mm

Dørtykkelse: 2mm

Overflate: Børstet


SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale	Panelstørrelse	Vekt
EKDS16124-316	1600mm	1200mm	400mm	Rustfritt stål 316	1494 x 1094mm	148kg
EKDS12124-316	1200mm	1200mm	400mm	Rustfritt stål 316	1094 x 1094mm	120kg
EKDS20124	2000mm	1200mm	400mm	Rustfritt stål 304	1894 x 1094mm	181kg
EKDS18164-4X	1800mm	1600mm	400mm	Rustfritt stål 304	1694 x 1494mm	
EKDS18164-316	1800mm	1600mm	400mm	Rustfritt stål 316	1694 x 1494mm	216kg
EKDS20124-316	2000mm	1200mm	400mm	Rustfritt stål 316	1894 x 1094mm	181kg
EKDS18164	1800mm	1600mm	400mm	Rustfritt stål 304	1694 x 1494mm	216kg
EKDS20124-4X	2000mm	1200mm	400mm	Rustfritt stål 304	1894 x 1094mm	
EKDS12124-4X	1200mm	1200mm	400mm	Rustfritt stål 304	1094 x 1094mm	120kg
EKDS18124-4X	1800mm	1200mm	400mm	Rustfritt stål 304	1694 x 1094mm	151.9kg
EKDS18124-316	1800mm	1200mm	400mm	Rustfritt stål 316	1694 x 1094mm	165kg
EKDS12124	1200mm	1200mm	400mm	Rustfritt stål 304	1094 x 1094mm	120kg
EKDS18124	1800mm	1200mm	400mm	Rustfritt stål 304	1694 x 1094mm	165kg
EKDS20164-316	2000mm	1600mm	400mm	Rustfritt stål 316	1894 x 1494mm	235kg
EKDS20164-4X	2000mm	1600mm	400mm	Rustfritt stål 304	1894 x 1494mm	
EKDS16124	1600mm	1200mm	400mm	Rustfritt stål 304	1494 x 1094mm	148kg
EKDS20164	2000mm	1600mm	400mm	Rustfritt stål 304	1894 x 1494mm	235kg
EKDS16124-4X	1600mm	1200mm	400mm	Rustfritt stål 304	1494 x 1094mm	120kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

*Versjon med individuelle dører med vertikal avdeler.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE