


Rustfritt stål kompakt versjon enkeltdør kabinett, EKSS



Serien med kompakte gulvskap av rustfritt stål med enkeltdør, EKSS, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Gulvskapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Denne skapserien er godt egnet for nesten alle miljøer, avhengig av grad.

BRANSJESTANDARDS

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

FUNKSJONER

Materiale: AISI 304 pre-slipt rustfritt stål / AISI 316L Kropp og avtagbart bakpanel: 1.5 mm. Dør: 2 mm. Bunnplater: 1.5 mm. Montasjeplate: 3 mm galvanisert stål.

Skap: Ett stykke skap kropp. Integrerte dybde profiler med hull mønster slik at monteringsplaten kan justeres i dybden.

Dør: Utenpåliggende med 4 hengsler, mulighet for venstre eller høyre hånd åpning. Inkludert dør ramme med 25 mm hullmønster og jordings bolter.

Bakplate: Festes med M6 torx-skruer. Standardutstyr for montering av bakdør.

Lås: Ekstern espagnolett 4-punkts låsesystem. Standard montert dobbel-bit 3 mm innsats. Kan byttes ut med standard innsatser, sylindere, løftehåndtak og T-håndtak.

Bunnplater: Ett stykke bunnplate med polyuretan pakning for å sikre optimal tetting.

Montasjeplate: Dobbelbrettet og skyves på plass. Justerbar i dybden i trinn på 25 mm. Monteringsplaten er levert festet på utsiden av kabinettets emballasje.

Jording: Døren er utstyrt med separate sveisede jordings bolter og jording til rammen kan oppnås ved hjelp av ECF.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Levering: Skap med montert dør, bunnplater og montasjeplate, inkludert dør jordings bolter. Levert på en pall identisk med skapets bredde. Monteringsplaten er festet på utsiden av kabinettets emballasje. All emballasjen kan resirkuleres.

Bottom plates: One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing

Mounting plate: Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm with the MPD02 accessory; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging

Earthing: Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF

Delivery: One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging; all the packing material is recyclable


Karosseritykkelse: 1.5mm

Dørtykkelse: 2mm

Overflate: Børstet

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale	Panelstørrelse	Vekt
EKSS18064	1800mm	600mm	400mm	Rustfritt stål 304	1694 x 494mm	97kg
EKSS16064-316	1600mm	600mm	400mm	Rustfritt stål 316L	1494 x 494mm	84kg
EKSS18104	1800mm	1000mm	400mm	Rustfritt stål 304	1694 x 894mm	138kg
EKSS16084	1600mm	800mm	400mm	Rustfritt stål 304	1494 x 694mm	102kg
EKSS18104-316	1800mm	1000mm	400mm	Rustfritt stål 316L	1694 x 894mm	138kg
EKSS16064	1600mm	600mm	400mm	Rustfritt stål 304	1494 x 494mm	84kg
EKSS18084-316	1800mm	800mm	400mm	Rustfritt stål 316L	1694 x 694mm	117kg
EKSS16084-316	1600mm	800mm	400mm	Rustfritt stål 316L	1494 x 694mm	102kg
EKSS20084	2000mm	800mm	400mm	Rustfritt stål 304	1894 x 694mm	127kg
EKSS18084	1800mm	800mm	400mm	Rustfritt stål 304	1694 x 694mm	117kg
EKSS16104	1600mm	1000mm	400mm	Rustfritt stål 304	1494 x 894mm	123kg
EKSS14084-316	1400mm	800mm	400mm	Rustfritt stål 316L	1294 x 694mm	89kg
EKSS20084-316	2000mm	800mm	400mm	Rustfritt stål 316L	1894 x 694mm	127kg
EKSS20104	2000mm	1000mm	400mm	Rustfritt stål 304	1894 x 894mm	152kg
EKSS18064-316	1800mm	600mm	400mm	Rustfritt stål 316L	1694 x 494mm	97kg
EKSS20104-316	2000mm	1000mm	400mm	Rustfritt stål 316L	1894 x 894mm	152kg
EKSS16104-316	1600mm	1000mm	400mm	Rustfritt stål 316L	1494 x 894mm	123kg
EKSS14084	1400mm	800mm	400mm	Rustfritt stål 304	1294 x 694mm	89kg



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE