

Rustfritt stål enkeltdør med integrert regnhette kabinett, AFS



Serien med veggmonterte skap i rustfritt stål med enkeltdør, AFS, har integrert skråtak og IP grad 66. Takket være skråtaket er risikoen for komponent feil, og med det unødvendig nedetid eliminert da vann og støv er forhindret i å trenge inn i skapet.

BRANSJESTANDARDE

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKSJONER

Skap: Skråtaket er vinklet mellom 8 og 20°, med et 10 mm fremspring, slik at væske og avfall ledes vekk fra frontdøren. Brettet og sømsveiset. Hvert hjørne på baksiden av skapet er lasermerket for å vise nøyaktig hvor du skal bore hull og feste AWS-veggmonteringsbraketter. Dette forenkler installasjonen.

Tilleggsinformasjon: Det anbefales bruk av utstyr for termisk styring og ventilasjon utendørs og i tøffe omgivelser. Se avsnittet om generelt utstyr og teknisk kapittel for mer informasjon. Ved utendørs installasjoner anbefaler vi å bruke ADA/EDAS trykkompensasjonsplugg.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Montasjeplate: Festes på M8 bolter sveiset til baksiden av skapet. I skap med høyde eller bredde på 800 mm eller mer, har montasjeplaten en brett på alle 4 sidene for ekstra soliditet.

Materiale: AISI 304L / AISI 316L forhåndsslipt rustfritt stål. Hus: 1.5 mm. Dør: 1.5 mm / 2 mm for skap med en lengde på 1000 mm eller mer. Monteringsplate: 2.5 mm galvanisert stål.

Lås: Zamak 3 mm DIN-lås med 90° bevegelse. Lås i rustfritt stål og andre låser tilgjengelig på forespørsel.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Dør: Hjørnet er formet i ett stykke. Overflatemontert med 130° åpning. Skjulte hengsler i rustfritt stål AISI 304 med avtakbar bolt. Kan monteres for venstre- eller høyreåpning. (Bruk av verktøy er nødvendig). Forseglingen sikres av en innsprøytet pakning i polyuretan. For AISI 316L sikres forseglingen av en innsprøytet silikonpakning.

Levering: Monteringsplate, komplett med festeutstyr og jordingsinnretninger. Pakket i gjenvinnbar eske.

Kabel inngang: Ingen flenseåpninger som standard.

Cable access: No gland openings as standard

Additional information: In environments known for quick temperature changes, consideration to condensation should be taken; please see the thermal management section

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde
AFS12063	1200mm	600mm	300mm	Rustfritt stål 304	1150 x 550mm	280mm
AFS12083-316	1200mm	800mm	300mm	Rustfritt stål 316L	1150 x 750mm	280mm
AFS12083	1200mm	800mm	300mm	Rustfritt stål 304	1150 x 750mm	280mm
AFS12084	1200mm	800mm	400mm	Rustfritt stål 304	1150 x 750mm	380mm
AFS12084-316	1200mm	800mm	400mm	Rustfritt stål 316L	1150 x 750mm	380mm
AFS12063-316	1200mm	600mm	300mm	Rustfritt stål 316L	1150 x 750mm	280mm
AFS04031	400mm	300mm	155mm	Rustfritt stål 304	375 x 250mm	135mm
AFS03021-316	300mm	200mm	155mm	Rustfritt stål 316L	275 x 150mm	135mm
AFS04031-316	400mm	300mm	155mm	Rustfritt stål 316L	375 x 250mm	135mm
AFS03021	300mm	200mm	155mm	Rustfritt stål 304	275 x 150mm	135mm
AFS14084-316	1400mm	800mm	400mm	Rustfritt stål 316L	1350 x 750mm	380mm
AFS14084	1400mm	800mm	400mm	Rustfritt stål 304	1350 x 750mm	380mm
AFS05052-316	500mm	500mm	210mm	Rustfritt stål 316L	475 x 450mm	190mm
AFS04042	400mm	400mm	210mm	Rustfritt stål 304	375 x 350mm	190mm
AFS08062	800mm	600mm	210mm	Rustfritt stål 304	750 x 550mm	190mm
AFS05052	500mm	500mm	210mm	Rustfritt stål 304	475 x 450mm	190mm
AFS06042	600mm	400mm	210mm	Rustfritt stål 304	575 x 350mm	190mm
AFS04062-316	400mm	600mm	210mm	Rustfritt stål 316L	375 x 550mm	190mm
AFS08062-316	800mm	600mm	210mm	Rustfritt stål 316L	750 x 550mm	190mm
AFS06042-316	600mm	400mm	210mm	Rustfritt stål 316L	575 x 350mm	190mm

Table 2/2

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde
AFS06062	600mm	600mm	210mm	Rustfritt stål 304	575 x 550mm	190mm
AFS04042-316	400mm	400mm	210mm	Rustfritt stål 316L	375 x 350mm	190mm
AFS04062	400mm	600mm	210mm	Rustfritt stål 304	375 x 550mm	190mm
AFS06062-316	600mm	600mm	210mm	Rustfritt stål 316L	575 x 550mm	190mm
AFS08082	800mm	800mm	210mm	Rustfritt stål 304	750 x 750mm	190mm
AFS08082-316	800mm	800mm	210mm	Rustfritt stål 316L	750 x 750mm	190mm
AFS08063	800mm	600mm	300mm	Rustfritt stål 304	750 x 550mm	280mm
AFS06063	600mm	600mm	300mm	Rustfritt stål 304	575 x 550mm	280mm
AFS08063-316	800mm	600mm	300mm	Rustfritt stål 316L	750 x 550mm	280mm
AFS06063-316	600mm	600mm	300mm	Rustfritt stål 316L	575 x 550mm	280mm
AFS06083	600mm	800mm	300mm	Rustfritt stål 304	550 x 750mm	280mm

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde
AFS10083	1000mm	800mm	300mm	Rustfritt stål 304	950 x 750mm	280mm
AFS08083-316	800mm	800mm	300mm	Rustfritt stål 316L	750 x 750mm	280mm
AFS06083-316	600mm	800mm	300mm	Rustfritt stål 316L	550 x 750mm	280mm
AFS08083	800mm	800mm	300mm	Rustfritt stål 304	750 x 750mm	280mm
AFS10083-316	1000mm	800mm	300mm	Rustfritt stål 316L	950 x 750mm	280mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE