

Koblingsboks mildt stål, STB



Serien med koblingsbokser av lakkert stål, STB, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. STB-serien er godt egnet for krevende innendørsomgivelser. Vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen, noe som fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.

BRANSJESTANDARDER

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

FUNKSJONER

Materiale: 1,2 mm stål.

Skap: Brettet og sveiseskjøtet. Fire 8,5 mm diameter hull for veggmontering. Støtter for DIN-skiner/montasjeplate.

Tetning: Tetning sikres av en ekstrudert enkelt polyuretan-pakning.

Jording: Jordingsskruer M8x18 i skap og deksel, M8 muttere, jordingsskiner, og jordingsmerker.

Tetthetsgrad: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Levering: Base, deksel, dekselskruer, festeskruer, dekselplugg og jordingsinnretninger.

Karosseritykkelse:	1.2mm
Dørtykkelse:	1.2mm
Farge:	Lys grå
Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Pulverbelagt
Fargekode:	RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Vekt
STB151508	150mm	150mm	80mm	1.2kg


Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Vekt
STB205012	200mm	500mm	120mm	4.3kg
STB406012	400mm	600mm	120mm	8.2kg
STB203008	200mm	300mm	80mm	2.4kg
STB305012	300mm	500mm	120mm	5.7kg
STB303008	300mm	300mm	80mm	3.3kg
STB151512	150mm	150mm	120mm	1.4kg
STB153008	150mm	300mm	80mm	2kg
STB206012	200mm	600mm	120mm	5kg
STB303012	300mm	300mm	120mm	3.7kg
STB202012	200mm	200mm	120mm	2.1kg
STB204008	200mm	400mm	80mm	3kg
STB203012	200mm	300mm	120mm	2.9kg
STB404012	400mm	400mm	120mm	6.1kg
STB202008	200mm	200mm	80mm	1.8kg
STB306012	300mm	600mm	120mm	6.7kg
STB208012	200mm	800mm	120mm	6.6kg
STB408012	400mm	800mm	120mm	10.5kg
STB304012	300mm	400mm	120mm	4.7kg
STB204012	200mm	400mm	120mm	3.5kg

Table 2/2

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Vekt
STB153012	150mm	300mm	120mm	2.3kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Panel sold separately.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE