

# Koblingsboks rustfritt stål, SSTB



Serien med koblingsbokser av rustfritt stål, SSTB, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Takket være bestandighet mot rust er SSTB-serien godt egnet for innendørs- og utendørsmiljøer. Vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen, noe som fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.

## BRANSJESTANDARDER

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

## FUNKSJONER

Materiale: AISI 304L pre-slipt rustfritt stål / AISI 316L (på forespørsel). Boks kropp: 1 mm. Deksel: 1,5 mm.

Skap: Brettet og sømsveiset. 4 stk. M6 x 13 pinnebolter til festing av bunnprofil/monteringsplate. Hvert hjørne på baksiden av skapet er lasermerket for å vise nøyaktig hvor du skal bore hull og feste AWS-veggmonteringsbraketter. Dette forenkler installasjonen.

Tetning: Forseglingen sikres av en innsprøytet pakning i polyuretan eller en innsprøytet pakning i silikon.

Jording: Jordingsbolter M8x18 mm i kroppen og dekelet, M8-muttere, jordingsskinne og jordingsmerke.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Levering: Base, deksel, dekselskruer, monteringstilbehør, dekselplugg og jordingsfasiliteter.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Overflate:</b>         | Børstet |
| <b>Karosseritykkelse:</b> | 1mm     |
| <b>Dørtykkelse:</b>       | 1.5mm   |

## SPESIFIKASJONER

Table 1/3

| Katalognummer | E-nummer | Høyde (H) | Bredde (W) | Dybde (D) | Pakning    | Materiale          |
|---------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------|
| SSTB151508    | 2412008  | 150mm     | 150mm      | 80mm      | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |

| Katalognummer  | E-nummer | Høyde (H) | Bredde (W) | Dybde (D) | Pakning    | Materiale          |
|----------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------|
| SSTB151508-316 | 2412009  | 150mm     | 150mm      | 80mm      | Silisium   | Rustfritt stål 316 |
| SSTB151512     | 2412010  | 150mm     | 150mm      | 120mm     | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB151512-316 | 2412011  | 150mm     | 150mm      | 120mm     | Silisium   | Rustfritt stål 316 |
| SSTB153008     | 2412012  | 150mm     | 300mm      | 80mm      | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB153008-316 | 2412013  | 150mm     | 300mm      | 80mm      | Silisium   | Rustfritt stål 316 |
| SSTB153012     | 2412014  | 150mm     | 300mm      | 120mm     | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB153012-316 | 2412015  | 150mm     | 300mm      | 120mm     | Silisium   | Rustfritt stål 316 |
| SSTB202008     | 2412016  | 200mm     | 200mm      | 80mm      | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB202008-316 | 2412017  | 200mm     | 200mm      | 80mm      | Silisium   | Rustfritt stål 316 |
| SSTB202012     | 2412018  | 200mm     | 200mm      | 120mm     | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB202012-316 | 2412019  | 200mm     | 200mm      | 120mm     | Silisium   | Rustfritt stål 316 |
| SSTB203008     | 2412020  | 200mm     | 300mm      | 80mm      | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB203008-316 | 2412021  | 200mm     | 300mm      | 80mm      | Silisium   | Rustfritt stål 316 |
| SSTB203012     | 2412022  | 200mm     | 300mm      | 120mm     | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB203012-316 | 2412023  | 200mm     | 300mm      | 120mm     | Silisium   | Rustfritt stål 316 |
| SSTB204008     | 2412024  | 200mm     | 400mm      | 80mm      | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB204008-316 | 2412025  | 200mm     | 400mm      | 80mm      | Silisium   | Rustfritt stål 316 |
| SSTB204012     | 2412026  | 200mm     | 400mm      | 120mm     | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB204012-316 | 2412027  | 200mm     | 400mm      | 120mm     | Silisium   | Rustfritt stål 316 |

Table 2/3


| Katalognummer  | E-nummer | Høyde (H) | Bredde (W) | Dybde (D) | Pakning    | Materiale          |
|----------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------|
| SSTB205012     | 2412028  | 200mm     | 500mm      | 120mm     | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB205012-316 | 2412029  | 200mm     | 500mm      | 120mm     | Silisium   | Rustfritt stål 316 |
| SSTB206012     | 2412030  | 200mm     | 600mm      | 120mm     | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB206012-316 | 2412031  | 200mm     | 600mm      | 120mm     | Silisium   | Rustfritt stål 316 |
| SSTB208012     | 2412032  | 200mm     | 800mm      | 120mm     | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB208012-316 | 2412033  | 200mm     | 800mm      | 120mm     | Silisium   | Rustfritt stål 316 |
| SSTB303008     | 2412034  | 300mm     | 300mm      | 80mm      | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB303008-316 | 2412035  | 300mm     | 300mm      | 80mm      | Silisium   | Rustfritt stål 316 |
| SSTB303012     | 2412036  | 300mm     | 300mm      | 120mm     | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB303012-316 | 2412037  | 300mm     | 300mm      | 120mm     | Silisium   | Rustfritt stål 316 |
| SSTB304012     | 2412038  | 300mm     | 400mm      | 120mm     | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB304012-316 | 2412039  | 300mm     | 400mm      | 120mm     | Silisium   | Rustfritt stål 316 |
| SSTB305012     | 2412040  | 300mm     | 500mm      | 120mm     | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB305012-316 | 2412041  | 300mm     | 500mm      | 120mm     | Silisium   | Rustfritt stål 316 |
| SSTB306012     | 2412042  | 300mm     | 600mm      | 120mm     | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |

| Katalognummer  | E-nummer | Høyde (H) | Bredde (W) | Dybde (D) | Pakning    | Materiale          |
|----------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------|
| SSTB306012-316 | 2412043  | 300mm     | 600mm      | 120mm     | Silisium   | Rustfritt stål 316 |
| SSTB404012     | 2412044  | 400mm     | 400mm      | 120mm     | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB404012-316 | 2412045  | 400mm     | 400mm      | 120mm     | Silisium   | Rustfritt stål 316 |
| SSTB406012     | 2412046  | 400mm     | 600mm      | 120mm     | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB406012-316 | 2412047  | 400mm     | 600mm      | 120mm     | Silisium   | Rustfritt stål 316 |

Table 3/3

| Katalognummer  | E-nummer | Høyde (H) | Bredde (W) | Dybde (D) | Pakning    | Materiale          |
|----------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------|
| SSTB408012     | 2412048  | 400mm     | 800mm      | 120mm     | Polyuretan | Rustfritt stål 304 |
| SSTB408012-316 | 2412049  | 400mm     | 800mm      | 120mm     | Silisium   | Rustfritt stål 316 |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.