

Koblingsboks rustfritt stål, SSTB



Serien med koblingsbokser av rustfritt stål, SSTB, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Takket være bestandighet mot rust er SSTB-serien godt egnet for innendørs- og utendørsmiljøer. Vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen, noe som fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.

BRANSJESTANDARDER

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

FUNKSJONER

Materiale: AISI 304L pre-slipt rustfritt stål / AISI 316L (på forespørsel). Boks kropp: 1 mm. Deksel: 1,5 mm.

Skap: Brettet og sømsveiset. 4 stk. M6 x 13 pinnebolter til festing av bunnprofil/monteringsplate. Hvert hjørne på baksiden av skapet er lasermerket for å vise nøyaktig hvor du skal bore hull og feste AWS-veggmonteringsbraketter. Dette forenkler installasjonen.

Tetning: Forseglingen sikres av en innsprøytet pakning i polyuretan eller en innsprøytet pakning i silikon.

Jording: Jordingsbolter M8x18 mm i kroppen og dekelet, M8-muttere, jordingsskinne og jordingsmerke.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Levering: Base, deksel, dekselskruer, monteringstilbehør, dekselplugg og jordingsfasiliteter.

Karosseritykkelse:	1mm
Dørtykkelse:	1.5mm
Overflate:	Børstet

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Pakning	Materiale	Vekt
SSTB305012-316	300mm	500mm	120mm	Silisium	Rustfritt stål 316	5.1kg

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Pakning	Materiale	Vekt
SSTB204012-316	200mm	400mm	120mm	Silisium	Rustfritt stål 316	3.15kg
SSTB205012	200mm	500mm	120mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	4.1kg
SSTB202008-316	200mm	200mm	80mm	Silisium	Rustfritt stål 316	1.65kg
SSTB404012	400mm	400mm	120mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	5.8kg
SSTB205012-316	200mm	500mm	120mm	Silisium	Rustfritt stål 316	3.9kg
SSTB306012-316	300mm	600mm	120mm	Silisium	Rustfritt stål 316	6.1kg
SSTB151512	150mm	150mm	120mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	1.3kg
SSTB206012	200mm	600mm	120mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	4.8kg
SSTB202008	200mm	200mm	80mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	1.7kg
SSTB206012-316	200mm	600mm	120mm	Silisium	Rustfritt stål 316	4.55kg
SSTB306012	300mm	600mm	120mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	6.4kg
SSTB208012	200mm	800mm	120mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	6.2kg
SSTB153012-316	150mm	300mm	120mm	Silisium	Rustfritt stål 316	2.15kg
SSTB203008-316	200mm	300mm	80mm	Silisium	Rustfritt stål 316	2.25kg
SSTB151512-316	150mm	150mm	120mm	Silisium	Rustfritt stål 316	1.3kg
SSTB208012-316	200mm	800mm	120mm	Silisium	Rustfritt stål 316	5.9kg
SSTB303008	300mm	300mm	80mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	3.2kg
SSTB153012	150mm	300mm	120mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	2.2kg
SSTB305012	300mm	500mm	120mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	5.4kg

Table 2/3


Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Pakning	Materiale	Vekt
SSTB303008-316	300mm	300mm	80mm	Silisium	Rustfritt stål 316	3.05kg
SSTB303012	300mm	300mm	120mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	3.6kg
SSTB304012-316	300mm	400mm	120mm	Silisium	Rustfritt stål 316	4.3kg
SSTB153008	150mm	300mm	80mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	1.9kg
SSTB153008-316	150mm	300mm	80mm	Silisium	Rustfritt stål 316	1.8kg
SSTB303012-316	300mm	300mm	120mm	Silisium	Rustfritt stål 316	3.45kg
SSTB304012	300mm	400mm	120mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	4.5kg
SSTB203012	200mm	300mm	120mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	2.7kg
SSTB203012-316	200mm	300mm	120mm	Silisium	Rustfritt stål 316	2.55kg
SSTB151508	150mm	150mm	80mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	1.1kg
SSTB406012-316	400mm	600mm	120mm	Silisium	Rustfritt stål 316	7.55kg
SSTB204008	200mm	400mm	80mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	2.9kg
SSTB202012-316	200mm	200mm	120mm	Silisium	Rustfritt stål 316	1.9kg
SSTB408012	400mm	800mm	120mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	10.3kg
SSTB203008	200mm	300mm	80mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	2.3kg

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Pakning	Materiale	Vekt
SSTB204008-316	200mm	400mm	80mm	Silisium	Rustfritt stål 316	2.8kg
SSTB406012	400mm	600mm	120mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	8.1kg
SSTB204012	200mm	400mm	120mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	3.3kg
SSTB202012	200mm	200mm	120mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	2kg
SSTB151508-316	150mm	150mm	80mm	Silisium	Rustfritt stål 316	1.1kg

Table 3/3

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Pakning	Materiale	Vekt
SSTB404012-316	400mm	400mm	120mm	Silisium	Rustfritt stål 316	5.4kg
SSTB408012-316	400mm	800mm	120mm	Silisium	Rustfritt stål 316	9.7kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE