

Termoelektriske kjølere innendørs/utendørs



Termoelektriske kjølere minimerer nedetid og tap av komponenter ved å fjerne varme rundt kritiske komponenter i et kabinett. Disse kompakte, lavprofilkjølere med Peltier-effekten muliggjør kjøling av små innendørs- og utendørsskap. Ingen kondensatorer, kompressorer eller filtre er nødvendig, noe som gjør den til en pålitelig løsning for krevende miljøer med lite vedlikehold og lite støy.

Fungerer på Peltier-effekten for kjøling eller oppvarming

BRANSJESTANDARDS

UR, cUR Recognized; Type 12, 3R, 4, 4X; File No. SA6453

CE

IP 65

FUNKSJONER

Fungerer på Peltier-effekten for kjøling eller oppvarming

Inneholder ikke kjølemiddel, noe som gjør det jordvennlig

Filterløs design reduserer vedlikeholdskravene

Kompressorfritt klimaanlegg for krevende innendørs og utendørs bruk

Forhåndskablet med enkel rekkeklemme for enkle tilkoblinger

Innhyllet og uinnhyllet modeller som er inkludert i standardpakker

Driftstemperaturområde -40 C (-40 F) til 55 C (131 F)

Delvis utsparing

DC-drevet drift for 24V og 48V applikasjoner

Lav profil design gjør det mulig å montere vertikalt og horisontalt på et kabinett for å unngå interferens med interne komponenter

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Nominell spenning	Nominell kapasitet i BTU/t	Nominell kapasitet i watt
TE162048020	400mm	180mm	184mm	48V	567Btu/h	166W
TE090624020	230mm	123mm	176mm	24V	178Btu/h	52W
TE090624010	236mm	128mm	176mm	24V	178Btu/h	52W

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Nominell spenning	Nominell kapasitet i BTU/t	Nominell kapasitet i watt
TE121024011	305mm	157mm	189mm	24V	321Btu/h	94W
TE121024020	300mm	153mm	188mm	24V	321Btu/h	94W
TE121024010	305mm	157mm	189mm	24V	321Btu/h	94W
TE121048010	305mm	157mm	189mm	48V	321Btu/h	94W
TE121048020	300mm	153mm	188mm	48V	321Btu/h	94W
TE162024011	405mm	187mm	185mm	24V	567Btu/h	166W
TE162024010	405mm	187mm	185mm	24V	567Btu/h	166W
TE162024020	400mm	180mm	184mm	24V	567Btu/h	166W
TE090624011	236mm	128mm	176mm	24V	178Btu/h	52W
TE162048010	405mm	187mm	185mm	48V	567Btu/h	166W

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE